

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1992年10月1日


No.1388

タイマ

ソリッドステートタイマ形H3DP-1生産中止のお知らせ

ソリッドステートタイマ形H3DP-1の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

	生産中止機種	代替推奨機種
	形H3DP-1	特に設定していません。 アプリケーションにより形H3DR-PのEモードあるいはDモードにより代替が可能です。 詳細は裏面をご参照ください。

詳細は裏面をご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1993年9月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 特約販売事業部

限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用

形H3DP-1/形H3DR-P比較表
種類

形 式	形H3DP-1	形H3DR-P
動作方式/ 復帰方式	瞬時動作/限時復帰 限時動作/自己復帰(シグナルオフディレー)	瞬時動作/限時復帰(Eモード) 限時動作/自己復帰(シグナルオフディレー)(Dモード)
限時接点	1c	1c

時間仕様

	3min	共用	1. 2s～12h
			12s～120h

定格

定格電圧	24、48、100/110/120、200/220/240VAC 12、24、48、60VDC	AC 100～120V、AC200～240V、 AC/DC 24V
制御出力	AC 250V 5A(cos φ = 1)	AC 250V 5A(cos φ = 1)
使用周囲温度	－10～55℃	－10～55℃

性能

動作時間ばらつき	±2%以下	±1%以下
セット誤差	±10%以下	±10%以下
復帰時間	0.1秒以下	0.1秒以下
電圧誤差	±2%以下	±0.5%以下
温度誤差	±5%以下	±2%以下
耐久振動	10～55Hz 複振幅 0.75mm	10～55Hz 複振幅 0.75mm
誤動作振動	10～55Hz 複振幅 0.5mm	10～55Hz 複振幅 0.5mm
耐久衝撃	1,000m/s ²	1,000m/s ²
誤動作衝撃	100m/s ²	100m/s ²
機械的寿命	2,000万回以上	2,000万回以上
電氣的寿命	9万回以上	10万回以上

タイムチャート

