

# プロダクト・ニュース

この商品は  
生産終了しました

**OMRON**

1992年11月1日


No.1409

PCBリレー

パワーリレー新・形G2R AC 100V、AC 200V単定格仕様生産中止のお知らせ

パワーリレー新・形G2R AC 100VおよびAC 200VはAC 100V/(110V)、AC 200V/(220V)の3定格品であり、マーキング表示を3定格表示へ切替えることにともないAC 100VおよびAC 200Vの単定格仕様の生産を中止します。

## 生産中止機種と代替推奨機種

| 生産中止機種                                                                             |              | 代替推奨機種             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|  | 形G2R AC 100V | 形G2R AC 100/(110)V |
|                                                                                    | 形G2R AC 200V | 形G2R AC 200/(220)V |

※特性性能は同等です。

※詳細および対象機種は2ページ目以降をご参照ください。

## 旧製品の製造可否

不可能です。

## 生産中止時期





\*1993年3月末日をもって生産を中止します。

**オムロン株式会社** 特約販売事業部

限定配布  
特約店・特約販売店・特販店様用

3 定格仕様の定格およびマーキング

● マーキング

| 生産中止機種                                                                                                                                                                                                     | 代替推奨機能                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) AC 100V</p> <div><p>Bottom View</p><p>CONTACT<br/>TV-3(N.O)<br/>10A 250VAC<br/>10A 30VDC<br/>COIL 100VAC</p></div>  | <p>AC 100/(110)V</p> <div><p>Bottom View</p><p>CONTACT<br/>TV-3(N.O)<br/>10A 250VAC<br/>10A 30VDC</p></div>  |
| <p>2) AC 200V</p> <div><p>Bottom View</p><p>CONTACT<br/>TV-3(N.O)<br/>10A 250VAC<br/>10A 30VDC<br/>COIL 200VAC</p></div> | <p>AC 200/(220)V</p> <div><p>Bottom View</p><p>CONTACT<br/>TV-3(N.O)<br/>10A 250VAC<br/>10A 30VDC</p></div> |

● 定格電圧/定格周波数

| 生産中止機種                    | 代替推奨機種                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| AC 100V 50Hz AC 100V 60Hz | AC 100V 50Hz AC 100V 60Hz<br>AC 110V 60Hz |
| AC 200V 50Hz AC 200V 60Hz | AC 200V 50Hz AC 200V 60Hz<br>AC 220V 60Hz |

| 生産中止機種        |                       | 代替推奨機種        |                       |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|               | コイル仕様<br>Coil voltage |               | コイル仕様<br>Coil voltage |
| 形G2R-1        | AC 100                | 形G2R-1        | AC 100/(110)          |
| 形G2R-2        | AC 100                | 形G2R-2        | AC 100/(110)          |
| 形G2R-1A       | AC 100                | 形G2R-1A       | AC 100/(110)          |
| 形G2R-1-ASI    | AC 100                | 形G2R-1-ASI    | AC 100/(110)          |
| 形G2R-1A-ASI   | AC 100                | 形G2R-1A-ASI   | AC 100/(110)          |
| 形G2R-2A       | AC 100                | 形G2R-2A       | AC 100/(110)          |
| 形G2R-14       | AC 100                | 形G2R-14       | AC 100/(110)          |
| 形G2R-24       | AC 100                | 形G2R-24       | AC 100/(110)          |
| 形G2R-2A4      | AC 100                | 形G2R-2A4      | AC 100/(110)          |
| 形G2R-1A4      | AC 100                | 形G2R-1A4      | AC 100/(110)          |
| 形G2R-1A-E     | AC 100                | 形G2R-1A-E     | AC 100/(110)          |
| 形G2R-1-E      | AC 100                | 形G2R-1-E      | AC 100/(110)          |
| 形G2R-1A-E-ASI | AC 100                | 形G2R-1A-E-ASI | AC 100/(110)          |
| 形G2R-1-S      | AC 100                | 形G2R-1-S      | AC 100/(110)          |
| 形G2R-1A-T     | AC 100                | 形G2R-1A-T     | AC 100/(110)          |
| 形G2R-2-S      | AC 100                | 形G2R-2-S      | AC 100/(110)          |
| 形G2R-1-SN     | AC 100                | 形G2R-1-SN     | AC 100/(110)          |
| 形G2R-2        | AC 200                | 形G2R-2        | AC 200/(220)          |
| 形G2R-24       | AC 200                | 形G2R-24       | AC 200/(220)          |
| 形G2R-14       | AC 200                | 形G2R-14       | AC 200/(220)          |
| 形G2R-1        | AC 200                | 形G2R-1        | AC 200/(220)          |
| 形G2R-2A       | AC 200                | 形G2R-2A       | AC 200/(220)          |
| 形G2R-1A4      | AC 200                | 形G2R-1A4      | AC 200/(220)          |
| 形G2R-1A-E     | AC 200                | 形G2R-1A-E     | AC 200/(220)          |
| 形G2R-1A       | AC 200                | 形G2R-1A       | AC 200/(220)          |
| 形G2R-1A-ASI   | AC 200                | 形G2R-1A-ASI   | AC 200/(220)          |
| 形G2R-2A4      | AC 200                | 形G2R-2A4      | AC 200/(220)          |
| 形G2R-1A-S     | AC 200                | 形G2R-1A-S     | AC 200/(220)          |
| 形G2R-1A-S-ASI | AC 200                | 形G2R-1A-S-ASI | AC 200/(220)          |
| 形G2R-1-S      | AC 200                | 形G2R-1-S      | AC 200/(220)          |
| 形G2R-2-S      | AC 200                | 形G2R-2-S      | AC 200/(220)          |