

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1992年11月1日

No.1411

SBC

シングルボードコンピュータ形3G8B3-AX011、-AX020 16bit用ラック生産中止のお知らせ

シングルボードコンピュータVX-8100シリーズ 16bit用ラック
形3G8B3-AX011、-AX020はバージョンアップ品VX-8200シリーズ
発売にともない生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

- 詳細は裏面をご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1992年12月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 特約販売事業部

限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用

プロダクト・ニュース

	生産中止機種	代替推奨機種	生産中止機種	代替推奨機種
形式	形3G8B3-AX011	形3G8B3-AX031	形3G8B3-AX020	形3G8B3-AX030
外形寸法				
	H170×W420×D403	H170×W420×D403	H170×W420×D403	H170×W420×D403
重量	12kg以下	12kg以下	14kg以下	15kg以下
スロット数	VMEバス 5スロット I/Oチャンネル シングル4スロット	VMEバス 5スロット I/Oチャンネル シングル4スロット	VMEバス 5スロット I/Oチャンネル シングル4スロット	VMEバス 5スロット I/Oチャンネル シングル4スロット
記憶装置	なし	なし	3.5" FDD 1台 3.5" HDD 1台 (20MB)	3.5" FDD 2台 3.5" HDD 1台 (90MB)
FDD/HDD コントローラ	なし	なし	形3G8B3-ED000内蔵 (オムロン)	形3G8B3-ED011内蔵 (オムロン)
拡張コネクタ	I/Oチャンネル	I/Oチャンネル	I/Oチャンネル	I/Oチャンネル SCSI
消費電力	基本構成 50VA以下 ACコンセント使用時500VA以下	基本構成 60VA以下 ACコンセント使用時500VA以下	基本構成 95VA以下 ACコンセント使用時500VA以下	基本構成 90VA以下 ACコンセント使用時500VA以下
サービス コンセント	AC 100V 2個 合計 1.5A	AC 100V 1個 合計 0.8A	AC 100V 2個 合計 1.5A	AC 100V 1個 合計 0.8A
使用温度	0～55℃	0～55℃	5～45℃	5～45℃
使用湿度	35～80%RH	35～80%RH	35～80%RH	35～80%RH