

# プロダクト・ニュース

この商品は  
生産終了しました

OMRON

1993年 3 月 1 日




No.1541

PCBリレー

ミニリレー形G6A-2D34P(US、ST-US)生産中止のお知らせ

ミニリレー形G6A-2D34P(US、ST-US)の生産を中止します。

## 生産中止機種と代替推奨機種

|                | 生産中止機種                                                                              | 代替推奨機種                                                                               |                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 機種             | 形G6A-2D34P                                                                          | 形G6GN-2D                                                                             | 形G6CN-2D                                                                              |
| 外形             | L20.2×W10.1×H8.0                                                                    | L16.0×W10.0×H9.4                                                                     | L25.0×W14.0×H11.5                                                                     |
| 接点構成           | 2極MBB(2d)                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |
| 動作電圧           | 80%以下                                                                               | 75%以下                                                                                | 75%以下                                                                                 |
| 復帰電圧           | 10%以上                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |
| 耐電圧<br>コイルー接点間 | AC 1,000V/1分間                                                                       | AC 2,500V/1分間                                                                        | AC 4,000V/1分間                                                                         |
| 取付方法           |  |  |  |

注. 代替推奨機種(2極MBB接点)は外形、取付寸法、仕様とも異なります。

## 旧製品の製造可否

不可能です。

## 生産中止時期

\*1994年 3 月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 営業統轄事業部

〔限定配布〕  
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕