

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1993年3月1日

No.1546

プログラマブル機器

プログラマブルコントローラ周辺ツール形C2000-□□□□□□/形C500-□□□□□□/形C500F-□□□□□□
/形3G2C5-□□□□□□/形3G2A5-□□□□□□バージョンアップにともなう生産中止のお知らせ

プログラマブルコントローラ周辺ツール 形C2000-□□□□□□、
形C500-□□□□□□、形C500F-□□□□□□、形3G2C5-□□□□□□
および形3G2A5-□□□□□□のバージョンアップにともない生産を
中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

詳細は2ページ目以降を参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1993年3月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 営業統轄事業部

限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用

プロダクト・ニュース

生産中止機種一覧

生産中止機種	代替推奨機種	備考
形C2000-SU310-V2	形C500-SF410-V4	ラダーサポートソフト
形C2000-SU410-V2	形C500-SF410-V4	ラダーサポートソフト
形C2000-SU510-V2	形C500-SF610-V4	ラダーサポートソフト
形C2000-SU610-V2	形C500-SF610-V4	ラダーサポートソフト
形C2000-SU810-V2	形C500-SF410-V4	ラダーサポートソフト
形C500-CKB18	なし	MSB用メモリパック
形C500-CMP01	なし	MSB用メモリパック
形C500-FDI01	形C500-FDI03	フロッピーインターフェースユニット
形C500-FDI02	形C500-FDI03	フロッピーインターフェースユニット
形C500-MP001	なし	MSB用メモリパック
形C500-MP301	形C500-MP303-V1	GPC用メモリパック
形C500-MSB01	FIT10またはFIT20	マルチサポートベースユニット
形C500-MSB02	FIT10またはFIT20	マルチサポートベースユニット
形C500-MSB03	FIT10またはFIT20	マルチサポートベースユニット
形C500-PRW04	形C500-PRW06	P-ROMライター
形C500-PRW05	形C500-PRW06	P-ROMライター
形C500-SU811-V2	形C500-SF410-V4	ラダーサポートソフト(8インチFD)
形C500-SU860	形C500-SU460	CAD変換ソフト(8インチFD)
形C500-SU870	形C500-SU470	ラダー図面印刷ソフト 8インチFD
形C500F-MP007	なし	MSB用メモリパック
形C500F-SU503	形C500F-SU410-V2	フローサポートソフト
形C500F-SU810-V2	形C500F-SU410-V2	フローサポートソフト(8インチFD)
形C500F-SU811	形C500F-SU411	フロー図印刷ソフト(8インチFD)
形3G2C5-MP001	なし	MSB用メモリパック
形3G2C5-MP001-E	なし	MSB用メモリパック
形3G2C5-MP301-E	形C500-MP303-EV2	GPCメモリパック
形3G2A5-MP001-E	なし	MSB用メモリパック
形3G2A5-MP002-E	なし	MSB用メモリパック
形3G2A5-MP003	なし	M5R用メモリパック
形3G2A5-MP003-E	なし	M5R用メモリパック
形3G2A5-MP004	なし	POR用メモリパック
形3G2A5-MP004-E	なし	POR用メモリパック
形3G2A5-MP005	なし	S6用メモリパック
形3G2A5-MP005-E	なし	S6用メモリパック
形3G2A5-MP006	なし	V8用メモリパック
形3G2A5-MP006-E	なし	V8用メモリパック
形3G2A5-MP007-E	なし	MSB用メモリパック
形3G2A5-MP009-E	形3G2A5-MP009-EV3	C20用メモリパック
形3G2A5-MSB01-E	形C500-SU312-EV2	マルチサポートベースユニット
形3G2A5-MSB02-E	形C500-SU312-EV2	マルチサポートベースユニット