

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1993年 5 月 6 日

No.1604

センサコントローラ形S3Dシリーズ生産中止のお知らせ

センサ専用コントローラ

センサコントローラ形S3Dシリーズの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

	生産中止機種	代替推奨機種
	仕 様	
形S3D	入力点数：4点 出力点数：4点 リレー出力オープンコレクタ出力各2点	形S3D8-CKF+形S32-A4C
形S3D-US	UL/CSA規格認定品	形S3D8-CKF-US+形S32-A4C-US
形S3D-CCF 形S3D-CCFP	入力点数：4点 出力点数：4点 (オープンコレクタ出力)	形S3D8-CCF
形S3D-CCF-US 形S3D-CCFP-US	UL/CSA規格認定品	形S3D8-CCF-US
形S3D-CKF 形S3D-CKFP	入力点数：4点 出力点数：4点 (オープンコレクタ出力)	形S3D8-CKF
形S3D-CKF-US 形S3D-CKFP-US	UL/CSA規格認定品	形S3D8-CKF-US
形S3D-BD	入力センサの種類：PNPオープンコレクタ出力 PNP電流出力タイプ	形S3D8-BKF+形S32-A4C
形S32-W	形S3D-C□FP用 P-ROMライタ	なし
形S39-PK	形S32-P用 引き抜き工具	なし

注1. 定格、性能および機能は形S3D8シリーズで置き換え可能です。

2. 形S32-W、形S39-PKは形S3D-C□FP（メモリーがP-ROMタイプ）用の製品であり形S3D8に置き換えることで不要となります。

3. 外形寸法は裏面を参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1994年3月末日をもって生産を中止します。





オムロン株式会社 営業統轄事業部

〔限定配布〕
特約店・特約販売店・特販店様用


形S3D/形S3D8外形比較

生産中止機種

形S3D外形寸法








*形S3Dにはありません



代替推奨機種

形S3D8外形寸法



直取りつけの場合の取り付け穴加工寸法
(DINレールへの取り付けも可能です)