

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1993年5月6日

No.1605

センサ専用コントローラ

リニア・センサコントローラ形S3A、形S3A2生産中止のお知らせ

リニア・センサコントローラ形S3Aおよび形S3A2の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

	生産中止機種		代替推奨機種	
	仕様		スケーリングモード時	PID制御時
形S3A 形S3A EXPORT 形S3A-US 形S3A-MW 形S3A-MW EXPORT 形S3A-VW 形S3A-VW EXPORT	入力 : 4~20mA (形S3A) 0~10mVDC (形S3A-MW) 1~5VDC (形S3A-VW) 出力 : リレー出力、リニア出力 主機能 : センサ専用電源 入力データ加工機能 PID制御機能 単位変換機能 3段階判別機能 出力タイマ	形K3TX-AD21A-C1 (形S3A) 形K3TX-AD21A-L1 (形S3A) 形K3TX-VD21A-C1 (形S3A-MW/VW) 形K3TX-VD21A-L1 (形S3A-MW/VW) 形K3TS-SD11B-C2	形E5AX-LA (形S3A/S3A-VW) 形E5AX-MA (形S3A-MW)	
形S3A2-AK 形S3A2-AK-US 形S3A2-AC 形S3A2-AC-US	入力 : 4~20mA 出力 : リレー出力(形S3A2-AK) オープンコレクタ出力 (形S3A2-AC) 主機能 : センサ専用電源 単位変換機能 3段階判別機能 外部リモート設定機能 リニアライズ機能 プログラムバンク切換え機能 ティーチング機能 出力タイマ (ワンショット、オンディレイ)	形K3TS-SD11B-C2 (形S3A2-AK) 形K3TS-SD11B-T1 (形S3A2-AC) 形K3TV ('93年8月発売予定)	注) 下記機能は装備されていません。 同期入力 (形K3TSには有り) センサ専用電源 (形K3TSには有り) プログラムバンク切換え機能 (形K3TSには有り) リニアライズ機能 出力タイマ (オフディレイのみ装備)	

注) 外形寸法は裏面を参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1994年3月末日をもって生産を中止します。




オムロン株式会社 営業統轄事業部

〔限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用〕

形S3A、形S3A2代替機種外形比較




生産中止機種

形S3A/形S3A2外形寸法






代替推奨機種

形K3TX/形K3TS/形K3TV外形寸法
(形K3TVは1993年8月発売予定)



形E5AX-L/形E5AX-M 外形寸法



L=(96N-3.5)⁺¹
(精密差取付のとき)