

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1993年12月1日

No.1742

プログラマブルコントローラ形C120一部機種生産中止のお知らせ

プログラマブルコントローラ

プログラマブルコントローラ形C120一部機種の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種		代替推奨機種
CPUラダー	形C120-CPU76(AC100V RAM I/Oユニット内蔵ID17 OA121)	形C200Hシリーズで代替が可能です。
	形C120-SCK23(AC100V RAM/ROM共用)	
	形C120-SCK24(AC200V RAM/ROM共用 SC024高速スキャンタイプ)	
	形3G2C4-SC025-E(I/Oユニット別売)	
CPUフロー	形C120F-CPUA5(AC100V RAM/ROM共用)	
I/O装置	形C120-SI023(AC100V I/Oリンク実装用)	
	形C120-SI024(AC200V I/Oリンク実装用)	
	形C120-SI026(AC200V 高機能ユニット実装用)	
	形C120-SI027(AC100V リモートI/O親局ユニット実装用)	
	形C120-SI028(AC200V リモートI/O親局ユニット実装用)	
	形C120-SI029(AC100V 音声ユニット実装用)	
	形C120-SI032(DC24V I/Oリンクユニット実装用)	
	形C120-SI033(DC24V 高機能ユニット実装用)	
入出力ユニット	形C120-SI035(DC24V 音声ユニット実装用)	
	形C120-IA221(AC200V 入力ユニット)	
	形C120-ID112(DC入力ユニット 16点)	
	形C120-IM211(AC/DC入力ユニット 16点)	

裏面へ続く

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1994年9月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 営業統轄事業部

〔限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用〕

プロダクト・ニュース

生産中止機種		代替推奨機種
高機能ユニット	形C120-AD001〔ADユニット SI025/26に実装〕	形C200Hシリーズで代替が可能です。
	形C120-AD003〔ADユニット SI025/26に実装〕	
	形C120-AD004〔ADユニット SI025/26に実装〕	
	形C120-AD005〔ADユニット SI025/26に実装〕	
	形C120-AD006〔マルチA/Dユニット SI025/26に実装〕	
	形C120-AD007〔マルチA/Dユニット SI025/26に実装〕	
	形C120-DA001〔D/Aユニット SI025/26に実装〕	
	形C120-DA002〔D/Aユニット SI025/26に実装〕	
	形C120-DA003〔D/Aユニット SI025/26に実装〕	
	形C120-DA004〔D/Aユニット SI025/26に実装〕	
	形C120-DA005〔D/Aユニット SI025/26に実装〕	
	形C120-CT001〔高速カウンタユニット〕	
	形C120-LK010〔I/Oリンクユニット PCF SI027/28に実装〕	
	形C120-LK010-P〔I/Oリンクユニット APF/PCF SI027/28に実装〕	
	形3G2A6-LK010-E〔I/Oリンクユニット PCF SI027/28に実装〕海外版	
	形3G2A6-LK010-PE〔I/Oリンクユニット APF/PCF SI027/28に実装〕海外版	
	形C120-LK101-PV1〔上位リンクユニット PCF〕	
	形3G2A6-LK101-PE〔上位リンクユニット PCF〕海外版	
	形3G2A6-LK101-EV〔上位リンクユニット APF/PCF〕海外版	
	形C120-RM001〔リモートI/O親局ユニット PCF SI027/28に実装〕	
	形3G2A6-RM001-E〔リモートI/O親局ユニット PCF SI027/28に実装〕海外版	
	形C120-RM001-P〔リモートI/O親局ユニット APF/PCF SI027/28に実装〕	
	形3G2A6-RM001-PE〔リモートI/O親局ユニット APF/PCF SI027/28に実装〕海外版	
	形C120F-ID216〔割込み入力ユニット〕	
	形C120F-OV001〔音声ユニット SI029にのみ実装可能〕	