

# プロダクト・ニュース

この商品は  
生産終了しました

OMRON

1994年2月1日

No.1808

バーコードリーダー形3X2CB-ZM、-ZMA生産中止のお知らせ

バーコードリーダー

バーコードリーダー形3X2CB-ZMおよび形3X2CB-ZMAは  
形V500シリーズ発売にともない生産を中止します。

## 生産中止機種と代替推奨機種

| 生産中止機種                  | 代替推奨機種    |
|-------------------------|-----------|
| 形3X2CB-ZM<br>形3X2CB-ZMA | 形V500シリーズ |

注. 特性、外形が異なります。詳細は裏面を参照ください。

## 旧製品の製造可否

不可能です。





## 生産中止時期

\*1995年3月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 営業統轄事業部

〔限定配布〕  
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

## 特性、外形比較

| 項目     | 生産中止機種                                                                                                      |                  | 代替推奨機種                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形式     | 形3X2CB-ZM                                                                                                   | 形3X2CB-ZMA       | 形V500シリーズ                                                                                                         |
| 読取桁数   | 1～8桁                                                                                                        | 1～20桁            | 1～32桁                                                                                                             |
| 分解能    | min 0.05mm/Bit                                                                                              |                  | 0.15mm                                                                                                            |
| 読取距離   | 430～無限大                                                                                                     |                  | 90～180                                                                                                            |
| 光源     | 形3X2CL-D01A                                                                                                 |                  | 内蔵                                                                                                                |
| 動作周囲温度 | 0～50℃                                                                                                       |                  | 0～40℃                                                                                                             |
| 出力     | パラレル出力<br>BCD8桁                                                                                             | RS232C<br>セントロ出力 | RS232C                                                                                                            |
| PCS    | 0.67以上                                                                                                      |                  | 0.5以上                                                                                                             |
| 外形     | 形3X2CB-ZM、-ZMA<br>コントローラ  |                  | 形V500シリーズ<br>コントローラ/形V500-C11  |
|        | リーダー                     |                  | リーダー/形V500-R1□□               |