

プロダクトニュース



OMRON

1994年4月1日

No.1846

光電スイッチ

電源内蔵形光電スイッチ 形OA-D2□、-R5□、-10□、-3□生産中止のお知らせ

電源内蔵形光電スイッチ 形OA-D2□、-R5□、-10□、-3□の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形OA-D2□ 形OA-R5□ 形OA-10□ 形OA-3□	形E3JKシリーズ 形E3JMシリーズ 形E3Nシリーズ

注) 生産中止機種と代替推奨機種の詳細形式比較は裏面を参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1995年3月末日をもって生産と中止します。

オムロン株式会社 営業統轄事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

生産中止機種と代替推奨機種の詳細

生産中止機種			代替推奨機種
形OA-D2		AC100/200	形E3N-D2E1, E2
形OA-D2		AC110/220	形E3N-D2E1, E2
形OA-D2		AC120/240	形E3N-D2E1, E2
形OA-D2-30		AC110/120	特に設定していません
形OA-D2B		AC100/200	形E3N-D2E1, E2
形OA-D2C		AC100/200	形E3N-D2E1, E2
形OA-R5		AC100/200	形E3JM-R4M4
形OA-R5		AC110/220	形E3JM-R4M4
形OA-R5		AC120/240	形E3JM-R4M4
形OA-R5-C-30		AC110/220	特に設定していません
形OA-R5-30		AC110/220	
形OA-R5B		AC100/200	形E3JM-R4M4T
形OA-R5C		AC100/200	形E3JM-R4M4T
形OA-10		AC100/200	形E3JM-10M4
形OA-10		AC110/220	形E3JM-10M4
形OA-10		AC120/240	形E3JM-10M4
形OA-10-30		AC110/220	特に設定していません
形OA-10B		AC100/200	形E3JM-10M4T
形OA-10C		AC100/200	形E3JM-10M4T
形OA-10D		AC100/200	形E3JM-10DM4
形OA-10D		AC110/220	形E3JM-10DM4
形OA-10D		AC120/240	形E3JM-10DM4
形OA-10D-30		AC110/220	特に設定していません
形OA-10D-33		AC110/220	
形OA-10DB		AC100/200	形E3JM-10DM4T
形OA-10DC		AC100/200	形E3JM-10DM4T
形OA-10L		AC100/200	形E3JM-10L
形OA-10L		AC110/220	形E3JM-10L
形OA-10L		AC120/240	形E3JM-10L
形OA-10L-30		AC110/220	特に設定していません
形OA-3	0.3M	AC100/200	形E3JK-5M1, 2
形OA-3	1M	AC100/200	形E3JK-5M1, 2
形OA-3	0.3M	AC110/220	形E3JK-5M1, 2
形OA-3		AC120/240	形E3JK-5M1, 2
形OA-3-39	0.3M	AC100/200	特に設定していません
形OA-3D	0.3M	AC100/200	形E3JK-5DM1, 2
形OA-3D	0.3M	AC110/220	形E3JK-5DM1, 2
形OA-3D	0.3M	AC120/240	形E3JK-5DM1, 2
形OA-3D-39	0.3M		特に設定していません
形OA-3L	0.3M	AC100/200	形E3JK-5L
形OA-3L	0.3M	AC110/220	形E3JK-5L
形OA-3S	0.3M	AC100/200	形E3JK-5L