

**OMRON**

1994年6月1日

No.1901

SBC

プロダクト・ニュース

シングルボードコンピュータ 形3G8B2、形3G8B3の各一部シリーズ
生産中止のお知らせ

生産中止時期

1994年9月末日をもって生産を中止します。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	→	代替推奨機種
ステッピングサーボボード 形3G8B2-NS000		ステッピングサーボボードバージョンアップ 形3G8B2-NS000-V1
ステッピングサーボボード 補完機能付 形3G8B2-NS001		ステッピングサーボボード 補完機能付バージョンアップ 形3G8B2-NS001-V1
デバッグモニタ 68008 ファイル機能なし 形3G8B2-SDM00-R		デバッグモニタ 68008 ファイル機能あり 形3G8B2-SDM01-R

形3G8B3シリーズは次ページをご覧ください。

プロダクト・ニュース

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
オプションドライバパック V2.4 形3G8B3 - SRC01 - V2.4	オプションドライバパック V2.4 レビジョンB 形3G8B3 - SRC01 - V2.4B
オプションドライバパック V2.4 バージョンアップ 形3G8B3 - SRC01 - VU2.4	
AD/DA ドライバ V2.3 形3G8B3 - SOP00 - FB - 11	
AD/DA ドライバ V2.3 バージョンアップ 形3G8B3 - SVP00 - FB - 11	
グラフィックドライバ V2.3 バージョンアップ 形3G8B3 - SVP00 - FB - 12	
シスネットドライバ V2.3 バージョンアップ 形3G8B3 - SVP00 - FB - 13	
シリアルドライバ V2.3 バージョンアップ 形3G8B3 - SVP00 - FB - 14	
68020 AD/DA ドライバ V2.2 形3G8B3 - SOA62 - FB - 12	
68020 開発ベース V2.4 バージョンアップ 形3G8B3 - SOD00 - VU2.4	68020 開発ベース V2.4 形3G8B3 - SOD00 - V2.4
68020 開発ベース V2.3 マニュアルなし 形3G8B3 - SOB00 - FB - 11	68020 開発ベース V2.4 マニュアルなし 形3G8B3 - SOD01 - V2.4
68020 開発ベース V2.3 バージョンアップ マニュアルなし 形3G8B3 - SVB00 - FB - 11	
68020 ディスクベース V2.4 バージョンアップ 形3G8B3 - SOD10 - VU2.4	68020 ディスクベース V2.4 形3G8B3 - SOD10 - V2.4
68020 ディスクベース V2.3 形3G8B3 - SOB01 - FB - 11	
68020 ディスクベース V2.3 バージョンアップ 形3G8B3 - SVB01 - FB - 11	
68020 日本語ドライバ V2.4 バージョンアップ 形3G8B3 - SRD00 - VU2.4	68020 日本語ドライバ V2.4 形3G8B3 - SRD00 - V2.4
68020 日本語ドライバ V2.3 形3G8B3 - SOB02 - FB - 11	
68020 日本語ドライバ V2.3 バージョンアップ 形3G8B3 - SVB02 - FB - 11	
68020 ROMベース V2.4 バージョンアップ 形3G8B3 - SOD20 - VU2.4	68020 ROMベース V2.4 形3G8B3 - SOD20 - V2.4
68020 ROMベース V2.3 形3G8B3 - SOB03 - FB - 10	
68000 開発ベース V2.4 バージョンアップ 形3G8B3 - SOC00 - VU2.4	68000 開発ベース V2.4 形3G8B3 - SOC00 - V2.4

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
68000 開発ベース V2.3 マニュアルなし 形3G8B3-SON00-FB-11	68000 開発ベース V2.4 マニュアルなし 形3G8B3-SOC01-V2.4
68000 開発ベース V2.3バージョンアップ マニュアルなし 形3G8B3-SVN00-FB-11	
68000 ディスクベース V2.4バージョンアップ 形3G8B3-SOC10-VU2.4	68000 ディスクベース V2.4 形3G8B3-SOC10-V2.4
68000 ディスクベース V2.3 形3G8B3-SON01-FB-11	
68000 ディスクベース V2.3バージョンアップ 形3G8B3-SVN01-FB-11	
68000 日本語ドライバ V2.4バージョンアップ 形3G8B3-SRC00-VU2.4	68000 日本語ドライバ V2.4 形3G8B3-SRC00-V2.4
68000 日本語ドライバ V2.3 形3G8B3-SON02-FB-11	
68000 日本語ドライバ V2.3バージョンアップ 形3G8B3-SVN02-FB-11	
68000 ROMベース V2.4バージョンアップ 形3G8B3-SOC20-VU2.4	68000 ROMベース V2.4 形3G8B3-SOC20-V2.4を必要数
68000 ROMベース V2.3 形3G8B3-SON03-FB-10	
68000 ROMベース V2.3バージョンアップ 形3G8B3-SVN03-FB-10	
68000 ROMベース V2.3バージョンアップ 2セット 形3G8B3-SVN03-FB-11	
68000 ROMベース V2.3バージョンアップ 3セット 形3G8B3-SVN03-FB-12	
68000 ROMベース V2.3バージョンアップ 4セット 形3G8B3-SVN03-FB-13	
68000 ROMベース V2.3バージョンアップ 5セット 形3G8B3-SVN03-FB-14	
68000 ROMベース V2.3バージョンアップ 6セット 形3G8B3-SVN03-FB-15	
68000 ROMベース V2.3バージョンアップ 7セット 形3G8B3-SVN03-FB-16	
68000 ROMベース V2.3バージョンアップ 8セット 形3G8B3-SVN03-FB-17	
68000 ROMベース V2.3バージョンアップ 9セット 形3G8B3-SVN03-FB-18	
68000 ROMベース V2.3バージョンアップ 10セット 形3G8B3-SVN03-FB-19	

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
開発ベース マニュアル V2.3 形3G8B3-SOP00-MA	開発ベース マニュアル V2.4 形3G8B3-SMC00-V2.4
日本語処理 マニュアル V2.3 形3G8B3-SOP00-MC	
SYSNETセット 形3G8B3-TM011	オプションドライバパック V2.4 レビジョンB 形3G8B3-CL001 および
SYSNETセット V2.3バージョンアップ 形3G8B3-TM011-VR-23	SYSNETボード 形3G8B3-SRC01-V2.4B
グラフィックボードセット 形3G8B3-TM021	オプションドライバパック V2.4 レビジョンB 形3G8B3-IG000 および
グラフィックボードセット V2.3バージョンアップ 形3G8B3-TM021-VR-23	SYSNETボード 形3G8B3-SRC01-V2.4B
シリアルボードセット 形3G8B3-TM031	シリアルボード 形3G8B3-CS010 および
シリアルボードセット V2.3バージョンアップ 形3G8B3-TM031-VR-23	オプションドライバパック V2.4 レビジョンB 形3G8B3-SRC01-V2.4B
シリアルボードセット 形3G8B3-TM41	シリアルボード 形3G8B3-CS011 および
シリアルボードセット V2.3バージョンアップ 形3G8B3-TM041-VR-23	オプションドライバパック V2.4 レビジョンB 形3G8B3-SRC01-V2.4B
シリアルボードセット 形3G8B3-TM051	シリアルボード 形3G8B3-CS012 および
シリアルボードセット V2.3バージョンアップ 形3G8B3-TM051-VR-23	オプションドライバパック V2.4 レビジョンB 形3G8B3-SRC01-V2.4B
GPIBボードセット V2.3バージョンアップ 形3G8B3-TM061-VR-23	GPIBボード 形3G8B3-BG010 および オプションドライバパック V2.4 レビジョンB 形3G8B3-SRC01-V2.4B
ダブルハイト停電検知ボード コネクタタイプ 形3G8B3-AT001	ダブルハイト停電検知ボード 端子台タイプ 形3G8B3-AT000
M0020/M1020用1MB DRAMボード 形3G8B3-MP021	68000/68010 CPUボード 形3G8B3-M0022または-M1022
M0020/M1020用2MB DRAMボード 形3G8B3-MP022	68000/68010 CPUボード 形3G8B3-M0023または-M1023
68010 CPUボード 512KB DRAM 形3G8B3-M1010	68000 CPUボード 512KB DRAM 形3G8B3-M0010
68010 CPUボード 1MB DRAM 形3G8B3-M1011	68000 CPUボード 1MB DRAM 形3G8B3-M0011
デバッグモニタ 68000 ファイル機能なし 形3G8B3-SDM00-R	デバッグモニタ 68000 ファイル機能あり 形3G8B3-SDM01-R