

**OMRON**

1995年1月6日

No.2045

デバイス

プロダクト・ニュース

フォト・IC出力形フォト・マイクロセンサ 形EE - SX328および 形EE - SX428 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

1995年4月1日をもって在庫を除外します。

価格表掲載中止時期


1995年4月1日をもって抹消します。

生産中止商品ガイドブック掲載

1995年度版に掲載します。

生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形EE - SX328	形EE - SX3088
形EE - SX428	形EE - SX4088




推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
取付・外形寸法が異なりますが、性能、特性はほぼ同等です。	形EE - SX3088	◎	×	◎	×	◎	◎	—
	形EE - SX4088	◎	×	◎	×	◎	◎	—

形EE - SX328、形EE - SX428

形EE-SX3088、形EE-SX4088



外部接続

生産中止予定商品	推奨代替商品
形EE-SX328、形EE-SX428	形EE-SX3088、形EE-SX4088
内部回路	内部回路 A: アノード K: カソード V: 電源(Vcc) O: 出力(OUT) G: グランド(GND)

異なる特性比較

形式 項目	生産中止予定商品				推奨代替商品			
	形EE-SX328		形EE-SX428		形EE-SX3088		形EE-SX4088	
	TYP	MAX	TYP	MAX	TYP	MAX	TYP	MAX
出力OFF時 LED電流 (条件 Vcc=4.5~16V)	3mA	8mA	—	—	2mA	5mA	—	—
出力ON時 LED電流 (条件 Vcc=4.5~16V)	—	—	3mA	8mA	—	—	2mA	5mA

注) 他の電気的および光学的特性は同一です。