

訂正再発行

この商品は
生産終了しました

OMRON

1995年2月1日

No.2070

マイクロスイッチ

プロダクト・ニュース

小形基本スイッチ形V-□55シール形シリーズ 生産中止のお知らせ

〈お断りとお願い〉

1995年2月1日付でお届けしましたプロダクトニュースNo.2070に記載の異なる特性比較の一部に誤りがありました。お手数ですが旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo.2070と差し替えをお願いします。

生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

1995年4月1日をもって在庫を除外します。

価格表掲載中止時期

1995年4月1日をもって抹消します。

生産中止商品ガイドブック掲載

1996年度版に掲載します。

生産中止商品と推奨代替商品


生産中止予定商品	推奨代替商品
形V-□G55	形D2VW-□-1
形V-□G55W	形D2VW-□-1M
形V-□L55	形D2VW-□L1-1
形V-□L55W	形D2VW-□L1-1M
形V-□L255	形D2VW-□L2-1
形V-□L255W	形D2VW-□L2-1M
形V-□L1355	形D2VW-□L3-1
形V-□L1355W	形D2VW-□L3-1M

注) 1. □は定格電流を表します。 01……0.1A
5……5A

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
外形寸法、定格、性能の一部に相違するところがあります。	形D2VWシリーズ	○	○	◎	◎	○	◎	◎

オムロン株式会社 営業統轄事業部 (限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用)





⊗ 生産中止予定商品

形V - □55シリーズ



推奨代替商品

形D2VWシリーズ


ピン押ボタン形(端子タイプ)





ピン押ボタン形(リード線タイプ)





取付加工寸法




ピン押ボタン形(端子タイプ)



ピン押ボタン形(リード線タイプ)



取付加工寸法



異なる特性比較

項目		形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
耐水性能	リード線タイプ		形V - □55シリーズ	形D2VWシリーズ
	端子タイプ		防滴形IP64相当	防浸形IP67相当
動作特性	OT		MIN 1.3mm	MIN 1.0mm
	MD		MAX 0.25mm	MAX 0.4mm
使用周囲温度			-15~+90℃(氷結しないこと)	-40~+90℃(氷結しないこと) ただし、リード線タイプでは+85℃まで