

**OMRON**

1995年2月1日

No.2074

リミットスイッチ

プロダクト・ニュース

2回路リミット・スイッチ 形WL□□□□-LXYシリーズ、-LXDシリーズ 無接点形 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

非在庫商品です。

価格表掲載中止時期

1995年4月1日をもって抹消します。


生産中止商品ガイドブック掲載

1995年度版に掲載します。

生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形WL□□□□-LXYシリーズ	形WL□□□□
	形WL□□□□-LE 動作表示灯付
形WL□□□□-LXDシリーズ	形WL□□□□
	形WL□□□□-LD 動作表示灯付

注) □の中にはヘッドバリエーションの記号が入ります。



推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

・内蔵スイッチが無接点出力タイプから有接点出力タイプになります。 ・微少領域(数mA~数十mA)でご使用の場合は01タイプをご選定ください。	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形WL□□□□ 形WL□□□□-LE 形WL□□□□-LD	◎	◎	×	◎	×	○	◎

⊗ 生産中止予定商品



形WL□□□□-LXYシリーズ、-LXDシリーズ

推奨代替商品

形WL□□□□、形WL□□□□-LE、形WL□□□□-LD

ローラ・レバー形(代表例)



形WLCA2-LXY



* ステンレス系統結ローラ

ローラ・レバー形(代表例)

形WLCA2



* ステンレス系統結ローラ

内部接続・端子配置

生産中止予定商品 形WL□□□□-LXY	推奨代替商品 形WL□□□□
●無接点形 出力段回路図(交流開閉形) 検出物体 有 無 動作表示 点灯 消灯 負荷 動作 復帰	●有接点形

異なる特性比較

項目		生産中止予定商品 形WLCA2-LXY(代表例)	推奨代替商品 形WLCA2(代表例)
動作特性	MD	最大3°	最大12°
寿命	機械的	3,000万回以上	1,500万回以上
	電氣的	3,000万回以上	75万回以上(ただし最大定格時)
使用周囲温度		-20~+70℃	-10~+80℃
漏れ電流		最大4.5mA(AC250Vにて)	漏れ電流はありません