

**OMRON**

1995年2月1日

No.2099

保護機器

プロダクト・ニュース

漏電リレー 形ESA-B1シリーズ 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期


在庫除外を実施済です。

価格表掲載中止時期

価格表から抹消済です。

生産中止商品ガイドブック掲載

1994年度版に掲載しています。



生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形ESA-B1-15	形K6EL-30
形ESA-B1-50	形K6EL-100
形ESA-B1-200	形K6EL-200
	形K6EL-500
	形K6EL-A100
	形K6EL-A200
	形K6EL-A500
	形K6EL-R500

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点







	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
電流整定、時間整定範囲が異なります。 形K6ELはJIS C 8374規格に準拠しています。	形K6ELシリーズ	×	×	×	×	×	◎	◎

⊗ 生産中止予定商品

形E5A - B1シリーズ


推奨代替商品

形K6ELシリーズ




取付加工寸法

形Y92F - 30使用時



注. 取りつけパネルの板厚は 1~3.2mmが適当です.

形Y92F - 71使用時



注. 取りつけパネルの板厚は 1~3.2mmが適当です.

外部接続

生産中止予定商品 形ESA-B1シリーズ	推奨代替商品 形K6ELシリーズ
	形P3G-11使用(端子側より) 形P2CF-11使用(端子側より)

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品 形ESA-B1シリーズ	推奨代替商品 形K6ELシリーズ
電流整定		15mA (10~30mA 可変) 50mA (40~150mA 可変) 200mA (130~500mA 可変)	30mA 固定 100/200mA 切替 200/500mA 切替 500/1000mA 切替
動作時間整定		50ms以下 (固定)	0.1s以下 0.3/0.8s切替 (-Aシリーズ) 0.5s以内 (-R500)
復帰方式		手動復帰	手動復帰 (-R500は自動復帰)

ソケット・付属品

項目	形式	生産中止予定商品 形ESA-B1シリーズ	推奨代替商品 形K6ELシリーズ
接続ソケット		形14PFA 形PL15	形P2CF-11 形P3GA-11 形PL11
フロントカバー		—	形Y92A-48B 形Y92A-48D