



OMRON

1995年8月1日

No.2240

プログラマブル機器

プロダクト・ニュース

プログラマブルコントローラ形C□□K - C□□□□ - □ CPUユニットの一部 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

流通センター在庫除外時期


在庫していません。

価格表掲載中止時期

1995年8月1日をもって抹消します。

[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内]掲載

掲載しません。



生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形C□□K - C□□□□ - □	形CQM1 - CPU11 形CQM1 - CPU21

注) 詳細の形式は次ページを参照ください。

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

・形CQM1は電源部、CPU部、I/Oユニット部に分かれていますので用途に合わせてお選びください ・プログラミングコンソールは形C200H-PRO27と形FITまたはラダーサポートソフトV5以上が使用できます	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形CQM1 - CPU11 形CQM1 - CPU21	◎	×	×	×	◎	◎	◎

◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 -：該当する仕様がありません

オムロン株式会社 営業統轄事業部 (限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用)


⊗ 生産中止予定商品

形C□□K - C□□□□ - □


推奨代替商品

形CQM1-CPU11、形CQM1-CPU21


形C20K




形C28K




形C40K



形C60K



形CQM1



生産中止商品と推奨代替商品の詳細

仕 様	生産中止予定商品	推奨代替商品
CPUユニット AC電源リレー	形C20K-CAR-A	形CQM1-CPU11 形CQM1-CPU21
CPUユニット AC電源 トライアック 1A	形C20K-CAS1-A	
CPUユニット DC電源リレー	形C20K-CDR-D	
CPUユニット トライアック 1A	形C20K-CDS1-A	
CPUユニット AC電源 トランジスタ	形C20K-CDT1-A	
CPUユニット DC電源 トランジスタ	形C20K-CDT1-D	
CPUユニット AC電源 リレー	形C28K-CAR-A	
CPUユニット AC電源 トライアック 1A	形C28K-CAS1-A	
CPUユニット トライアック 1A	形C28K-CDS1-A	
CPUユニット AC電源 トランジスタ	形C28K-CDT1-A	
CPUユニット DC電源 トランジスタ	形C28K-CDT1-D	
CPUユニット AC電源 リレー	形C40K-CAR-A	
CPUユニット AC電源 トライアック 1A	形C40K-CAS1-A	
CPUユニット トライアック 1A	形C40K-CDS1-A	
CPUユニット AC電源 トランジスタ	形C40K-CDT1-A	
CPUユニット DC電源 トランジスタ	形C40K-CDT1-D	
CPUユニット AC電源 リレー	形C60K-CAR-A	
CPUユニット AC電源 トライアック 1A	形C60K-CAS1-A	
CPUユニット トライアック 1A	形C60K-CDS1-A	
CPUユニット AC電源 トランジスタ	形C60K-CDT1-A	
CPUユニット DC電源 トランジスタ	形C60K-CDT1-D	

異なる特性比較

形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
項目	形C□□K-C□□□□-□	形CQM1-CPU11、形CQM1-CPU21
入出力点数	最大 120点	最大 128点
プログラム容量	ユーザプログラム 1.2kステップ データメモリ 64ワード	ユーザプログラム 3.2kワード データメモリ 1kワード
命令処理時間	平均 10 μ s/命令	基本命令 0.5~1.5 μ s/命令
電源電圧	ACタイプ 100~240V DCタイプ 24V	ACタイプ 100~240V DCタイプ 24V
I/Oユニット構成	I/O一体型(パッケージ型)	I/Oブロック型(フレキシブルパッケージ型)
ツール	形C120-PRO25、形C120-PRO15	形CQM1-PRO01、形C200H-PRO27