

訂正再発行

この商品は
生産終了しました

OMRON

1995年8月1日

No.2244

メカトロ機器

プロダクト・ニュース

OMNUC Rシリーズ ACサーボモータ 形R88M - R□□□□□
およびACサーボドライバ 形R88D - R□□□ 生産中止のお知らせ

〈お断りとお願い〉

8月1日付でお届けいたしましたプロダクトニュースNo.2244に記載の付属品の一部に誤りがありました。お手数ですが旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo.2244と差し替えをお願いします。

生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

在庫除外を実施済みです。

価格表掲載中止時期

1995年10月1日をもって抹消します。

[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内]掲載

1995年度版に掲載しています。


生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
サーボモータ 形R88M-Rシリーズ	形R88M-Hシリーズ
サーボドライバ 形R88D-Rシリーズ	形R88D-Hシリーズ
電源ユニット 形R88S-Rシリーズ 回生ユニット 形R88A-RG50	形R88S-Hシリーズ

注) 詳細の形式は次ページを参照ください。

付属品

生産中止予定商品	推奨代替商品
エンコーダケーブル 形R88A-CRR□□□□	形R88A-CRH□□□□C
動力ケーブル 形R88A-CA□□□□□	形R88A-CAH□□□□□
コネクタ 形R88A-CNE0□	コネクタは不要です



推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
取付寸法および本体の色が異なります。	形R88M-Hシリーズ	×	×	×	○	○	○	—
	形R88D-Hシリーズ	×	×	×	×	○	○	×

◎: 完全互換 ○: ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×: 変更大 -: 該当する仕様がありません

オムロン株式会社 営業統轄事業部 (限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用)


⊗ 生産中止予定商品

形R88M - Rシリーズ/形R88D - Rシリーズ


推奨代替商品

形R88M - Hシリーズ/形R88D - Hシリーズ


ACサーボモータ
形R88M - R□□□□□




ACサーボドライバ
形R88D - R□□□□



ACサーボモータ
形R88M - H□□□□□



ACサーボドライバ
形R88D - H□□□□



生産中止商品と推奨代替商品(付属品を含む)

名 称	生産中止予定商品	推奨代替商品
ACサーボモータ (□内にはモータ容量が入ります)	形R88M - R□□□□30 形R88M - R□□□□30 - S1 形R88M - R□□□□30 - S2 ブレーキ付、減速機能付を含みます	形R88M - H□□□□30 形R88M - H□□□□30 - S1 形R88M - H□□□□30 - S2
ACサーボドライバ (□内には瞬時最大出力電流が入ります)	形R88D - RA□□□ 形R88D - RB□□□ 形R88D - RP□□□ 形R88D - RR□□□	形R88D - HS□□□ 形R88D - HT□□□
電源ユニット (□内には出力電流が入ります)	形R88S - R2□□□ 形R88S - R3□□□ 形R88S - R3□□□G	形R88S - H2□□□G 形R88S - H3□□□G
回生ユニット	形R88A - RG50	電源ユニットに回生処理機能を搭載しています
エンコーダケーブル (□内にはケーブル長が入ります)	形R88A - CRR□□□S 形R88A - CRR□□□N 形R88A - CRR□□□C	形R88A - CRH□□□C
動力ケーブル (□内にはケーブル長が入ります)	形R88A - CAS□□□S 形R88A - CAR□□□S 形R88A - CAR□□□B	形R88A - CAH□□□S 形R88A - CAH□□□B
コネクタ	形R88A - CNES03 形R88A - CNES04 形R88A - CNMS01 形R88A - CNMS02	コネクタは不要です

注) 改造商品、特殊対応商品を含め生産中止となります。

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
		形R88M-Rシリーズ、形R88D-Rシリーズ	形R88M-Hシリーズ、形R88D-Hシリーズ
定格出力		60W、100W、110W、200W、300W、450W、600W、820W、1100W	50W、100W、200W、300W、500W、750W、1100W
速度フィードバック		1,000パルス/回転	2,000パルス/回転
その他の機能		—	<ul style="list-style-type: none"> ・セミオートチューニング ・ソフトスタート機能 ・内部設定速度選択機能 ・位置ロック機能