

**OMRON**

1995年9月1日

No.2280

メカトロ機器

プロダクト・ニュース

ACサーボモータ 形R88M-Uシリーズの動力ケーブル引き出し部
クランプ品 新発売にともなう生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年8月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期


在庫除外を実施済です。

価格表掲載中止時期

1995年10月1日をもって抹消します。

[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内]掲載

掲載しません。

**生産中止商品と推奨代替商品**

生産中止予定商品	推奨代替商品
形R88M-U□□□30□-□□□□□□	形R88M-U□□□30□A-□□□□□□

詳細の形式は3ページを参照ください。

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

動力ケーブル引き出し部に ケーブルクランプが取り付く ため、クランプが機械と干渉 しないか確認が必要です。 ただし、取り付け姿勢の変更 で対応は可能です。	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形R88M-U□□□30□Aシリーズ	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 -：該当する仕様がありません

生産中止予定商品


形R88M-U□□□30□-□□□□□□

推奨代替商品



形R88M-U□□□30□A-□□□□□□

- 動力ケーブル引き出し部のみ変更となり、その他寸法は同一です
- 外部接続、性能、仕様は同一です


30W、50W、100W





形 式	L	L L	S
形 R 88 M - U 03030 H	94.5	69.5	6
形 R 88 M - U 03030 L			
形 R 88 M - U 05030 H	102	77	6
形 R 88 M - U 05030 L			
形 R 88 M - U 10030 H	119.5	94.5	8
形 R 88 M - U 10030 L			






200W、400W



形 式	L	L L
形 R 88 M - U 20030 H - B	166	136.5
形 R 88 M - U 20030 L - B		
形 R 88 M - U 40030 H - B	194	164



750W



750W

生産中止予定商品と推奨代替商品の詳細

生産中止予定商品	推奨代替商品
形R88M - U03030H	形R88M - U03030HA
形R88M - U05030H	形R88M - U05030HA
形R88M - U10030H	形R88M - U10030HA
形R88M - U20030H	形R88M - U20030HA
形R88M - U40030H	形R88M - U40030HA
形R88M - U75030H	形R88M - U75030HA
形R88M - U03030L	形R88M - U03030LA
形R88M - U05030L	形R88M - U05030LA
形R88M - U10030L	形R88M - U10030LA
形R88M - U20030L	形R88M - U20030LA
形R88M - U03030H - S1	形R88M - U03030HA - S1
形R88M - U05030H - S1	形R88M - U05030HA - S1
形R88M - U10030H - S1	形R88M - U10030HA - S1
形R88M - U20030H - S1	形R88M - U20030HA - S1
形R88M - U40030H - S1	形R88M - U40030HA - S1
形R88M - U75030H - S1	形R88M - U75030HA - S1
形R88M - U03030L - S1	形R88M - U03030LA - S1
形R88M - U05030L - S1	形R88M - U05030LA - S1
形R88M - U10030L - S1	形R88M - U10030LA - S1
形R88M - U20030L - S1	形R88M - U20030LA - S1
形R88M - U03030H - B	形R88M - U03030HA - B
形R88M - U05030H - B	形R88M - U05030HA - B
形R88M - U10030H - B	形R88M - U10030HA - B
形R88M - U20030H - B	形R88M - U20030HA - B
形R88M - U40030H - B	形R88M - U40030HA - B
形R88M - U75030H - B	形R88M - U75030HA - B
形R88M - U03030L - B	形R88M - U03030LA - B
形R88M - U05030L - B	形R88M - U05030LA - B
形R88M - U10030L - B	形R88M - U10030LA - B
形R88M - U20030L - B	形R88M - U20030LA - B
形R88M - U03030H - BS1	形R88M - U03030HA - BS1
形R88M - U05030H - BS1	形R88M - U05030HA - BS1
形R88M - U10030H - BS1	形R88M - U10030HA - BS1
形R88M - U20030H - BS1	形R88M - U20030HA - BS1
形R88M - U40030H - BS1	形R88M - U40030HA - BS1
形R88M - U75030H - BS1	形R88M - U75030HA - BS1
形R88M - U03030L - BS1	形R88M - U03030LA - BS1
形R88M - U05030L - BS1	形R88M - U05030LA - BS1
形R88M - U10030L - BS1	形R88M - U10030LA - BS1
形R88M - U20030L - BS1	形R88M - U20030LA - BS1
形R88M - U□□□30□ - G□□B□	形R88M - U□□□30□A - G□□B□
形R88M - U□□□30□ - BG□□B□	形R88M - U□□□30□A - BG□□B□

生産中止予定商品	推奨代替商品
形R88M - U03030T	形R88M - U03030TA
形R88M - U05030T	形R88M - U05030TA
形R88M - U10030T	形R88M - U10030TA
形R88M - U20030T	形R88M - U20030TA
形R88M - U40030T	形R88M - U40030TA
形R88M - U75030T	形R88M - U75030TA
形R88M - U03030S	形R88M - U03030SA
形R88M - U05030S	形R88M - U05030SA
形R88M - U10030S	形R88M - U10030SA
形R88M - U20030S	形R88M - U20030SA
形R88M - U03030T - S1	形R88M - U03030TA - S1
形R88M - U05030T - S1	形R88M - U05030TA - S1
形R88M - U10030T - S1	形R88M - U10030TA - S1
形R88M - U20030T - S1	形R88M - U20030TA - S1
形R88M - U40030T - S1	形R88M - U40030TA - S1
形R88M - U75030T - S1	形R88M - U75030TA - S1
形R88M - U03030S - S1	形R88M - U03030SA - S1
形R88M - U05030S - S1	形R88M - U05030SA - S1
形R88M - U10030S - S1	形R88M - U10030SA - S1
形R88M - U20030S - S1	形R88M - U20030SA - S1
形R88M - U03030T - B	形R88M - U03030TA - B
形R88M - U05030T - B	形R88M - U05030TA - B
形R88M - U10030T - B	形R88M - U10030TA - B
形R88M - U20030T - B	形R88M - U20030TA - B
形R88M - U40030T - B	形R88M - U40030TA - B
形R88M - U75030T - B	形R88M - U75030TA - B
形R88M - U03030S - B	形R88M - U03030SA - B
形R88M - U05030S - B	形R88M - U05030SA - B
形R88M - U10030S - B	形R88M - U10030SA - B
形R88M - U20030S - B	形R88M - U20030SA - B
形R88M - U03030T - BS1	形R88M - U03030TA - BS1
形R88M - U05030T - BS1	形R88M - U05030TA - BS1
形R88M - U10030T - BS1	形R88M - U10030TA - BS1
形R88M - U20030T - BS1	形R88M - U20030TA - BS1
形R88M - U40030T - BS1	形R88M - U40030TA - BS1
形R88M - U75030T - BS1	形R88M - U75030TA - BS1
形R88M - U03030S - BS1	形R88M - U03030SA - BS1
形R88M - U05030S - BS1	形R88M - U05030SA - BS1
形R88M - U10030S - BS1	形R88M - U10030SA - BS1
形R88M - U20030S - BS1	形R88M - U20030SA - BS1
形R88M - U□□□30□ - G□□B□	形R88M - U□□□30□A - G□□B□
形R88M - U□□□30□ - BG□□B□	形R88M - U□□□30□A - BG□□B□