

**OMRON**

1995年11月1日

No.2311

メカトロ機器

プロダクト・ニュース

OMNUC Hシリーズ MDI分離形ACサーボドライバ 形R88D-HP□□、
ACサーボモータ形R88M-H35030(-B)、周辺機器 形R88A-CAHP□□S(B)、
-CDH001S、-PR01H、-T232H 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

在庫除外を実施済です。

価格表掲載中止時期

価格表から抹消済です。

[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内]掲載

掲載しません。

生産中止商品と推奨代替商品

名 称	生産中止予定商品	推奨代替商品
ACサーボドライバ	形R88D-HP05	形R88D-HT04 形R88D-HT10
	形R88D-HP05-S1	
	形R88D-HP05-S2	
	形R88D-HP10	
	形R88D-HP10-S1	
	形R88D-HP10-S2	
ACサーボモータ (特殊品を含みます)	形R88M-H35030	推奨代替商品はありません
	形R88M-H35030-B	

名 称	生産中止予定商品	推奨代替商品
動力ケーブル (□内にはケーブル長が入ります)	形R88A-CAHP□□S	形R88A-CAH0□□S
	形R88A-CAHP□□B	形R88A-CAH0□□B
電源接続ケーブル	形R88A-CDH001S	形R88D-HTシリーズで は必要ありません
パラメータユニット	形R88A-PR01H	
伝送ユニット	形R88A-T232H	

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

推奨代替商品は一体形となり、 外形、取付などが異なりますが、 定格、性能はほぼ互換性があり ます。	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形R88D-HT04 形R88D-HT10	×	×	×	×	○	○	○

◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 -：該当する仕様がありません

オムロン株式会社 営業統轄事業部 (限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用)

⊗ 生産中止予定商品

形R88D - HP/形R88M - H3530(B)/周辺機器

推奨代替商品

形R88D - HT/推奨代替商品はありません

形R88D - HP□□(S1、S2)



形R88A - CAHP□□S(B)

形R88A - CDH001S


形R88A - PR01H

形R88A - T232H

パラメータユニット
形 R88A-PR01H




伝送ユニット
形 R88A-T232H



AC サーボドライバ
(MDI分離電源一体型)
形R88D-HP05/-HP10

形R88M - H3530(B)

形R88D - HT□□



推奨代替商品はありません

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
		形R88D - HP	形R88D - HT
指令形態		パルス列	アナログ/パルス列
瞬時最大出力電流		形R88D - HP05 4A 形R88D - HP10 9.5A	形R88D - HT04 4A 形R88D - HT10 10A