

**OMRON**

1995年11月1日

No.2315

IDシステム

プロダクト・ニュース


FA用IDシステム(電磁結合方式) 形V650シリーズ 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年11月1日よりご発注はできません。



流通センタ在庫除外時期

非在庫商品です。

価格表掲載中止時期

1995年11月31日をもって抹消します。

[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内]掲載

掲載しません。

生産中止商品と推奨代替商品

名 称	生産中止予定商品	推奨代替商品
IDコントローラ (AC RS232C)	形V650-CA1A	形V600-CA1A
IDコントローラ (AC パラレル)	形V650-CA8A	形V600-CA8A
IDコントローラ (DC RS232C)	形V650-CD1D	形V600-CD1D-V2
データキャリア (DC)	形V650-D22P02L 形V650-D22P06	形V600-D23P53/54 形V600-D23P61

名 称	生産中止予定商品	推奨代替商品
リード/ライトヘッド (φ22)	形V650-H01(0.5M)	形V600-H51(0.5M)
	形V650-H01(10M)	形V600-H51(2M)
	形V650-H01(20M)	形V600-H51(5M)
	形V650-H01(2M)	形V600-H51(10M)
	形V650-H01(30M)	推奨代替商品はありません
	形V650-H01(5M)	
リード/ライトヘッド (φ12)	形V650-H02(0.5M)	形V600-H52(0.5M)
	形V650-H02(10M)	形V600-H52(2M)
	形V650-H02(20M)	形V600-H52(5M)
	形V650-H02(2M)	形V600-H52(10M)
	形V650-H02(30M)	形V600-H52(2M)
	形V650-H02(5M)	形V600-HA51 (2M、5M、10M)
リード/ライトヘッド (KAKU)	形V650-H03(0.5M)	形V600-H11(0.5M)
	形V650-H03(10M)	形V600-H11(2M)
	形V650-H03(2M)	形V600-H11(5M)
	形V650-H03(5M)	形V600-H11(10M)
システムケーブル	形V650-A40(10M)	形V600-A40(10M)
	形V650-A41(20M)	形V600-A41(20M)
	形V650-A42(30M)	形V600-A42(30M)
	形V650-A43(13M)	形V600-A44(5M)
	形V650-A44(2M)	形V600-A45(3M)
	形V650-A45(5M)	推奨代替商品はありません

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
定格、性能、動作特性、操作方法など、機能的には同等ですが、通信プロトコルの互換性はありません。	形V600シリーズ	◎	○	×	○	○	○	○

◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 —：該当する仕様がありません

⊗ 生産中止予定商品

形V650シリーズ

推奨代替商品

形V600シリーズ



コントローラ

形V650-CA□A


コントローラ

形V600-CA□A

外形寸法、取付寸法は同一です






形V650-CD1D



形V600-CD1D-V2

外形寸法、取付寸法は同一です



⊗ 生産中止予定商品


形V650シリーズ

推奨代替商品



形V600シリーズ

データキャリア

形V650-D22P02L



形V650-D22P06




データキャリア

形V600-D23P53


形V600-D23P54

形V600-D23P53

形V600-D23P54




形V600-D23P61




形V650シリーズ

形V600シリーズ


形V650-H01




形V650-H02




形V650-H03



形V600-H51




形V600-H52




形V600-HS51

形V600-HA51



形V600-H11



⊗ 生産中止予定商品

形V650シリーズ

推奨代替商品

形V600シリーズ


システムケーブル

形V650-A4□

システムケーブル

形V600-A4□

外形寸法は同一です(ケーブルの長さは表の通りです)



形式	ケーブルの長さ
形V650-A40	10m
形V650-A41	20m
形V650-A42	30m
形V650-A43	13m
形V650-A44	2 m
形V650-A45	5 m

形式	ケーブルの長さ
形V600-A40	10m
形V600-A41	20m
形V600-A42	30m
形V600-A44	5 m
形V600-A45	3 m

外部接続

生産中止予定商品	推奨代替商品
形V650シリーズ	形V600シリーズ
外部接続は同一です	

異なる特性比較

項目		生産中止予定商品 形V650シリーズ	推奨代替商品 形V600シリーズ
コントローラ	上位インターフェース仕様	RS-232Cパラレル PNP出力タイプ	
	その他	—	リードライトヘッドと接続するコネクタのピン配置が異なります
データキャリア	メモリ容量	32バイト	256バイト(ユーザエリア254バイト)
	データ書替回数	1万回(0番地からの2バイト単位で各々1万回書替可能)	10万回(アドレス毎に10万回)読み出しは無制限
	使用周囲温度	リード時0～+70℃ ライト時0～+40℃	－25～+70℃
リード/ライトヘッド	使用周囲温度	0～+70℃	－10～+60℃
	その他	コントローラと接続するコネクタのピン配置が異なります	