

**OMRON**

プロダクト・ニュース

1996年2月1日

No2398

レベル機器

生産中止のお知らせ

本質安全防爆構造 (i) レベルスイッチ 形FLB全シリーズおよび 防爆電源部 形PA-F 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

在庫除外を実施済です。

■価格表掲載中止時期


1996年4月1日をもって抹消します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期


1996年度版に掲載します。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形FLB-132	推奨代替商品はありません
形FLB-134	
形FLB-232	
形FLB-234	
形FLB-162	
形FLB-164	
形FLB-132M	
形FLB-134M	
形FLB-232M	
形FLB-234M	
形PA-F	



注) 1. 形FLB-□□□ (M) -□□□



2. 特殊電極を含む全シリーズが生産中止の対象です。

3. 参考 ノーケン製 形KSD 形KSI

関西オートメ製 形SL 形PS-7が相当です。

生産中止予定商品



形FLB-□□□(M)-□□□全シリーズ
形PA-F



推奨代替商品

推奨代替商品はありません

外形寸法/取付寸法

生産中止予定商品


形FLB-□□□(M)-□□□シリーズ
形PA-F

推奨代替商品



推奨代替商品はありません

外形寸法

形FLB



形PA-F



外形寸法

推奨代替商品はありません

取付寸法


PT-3/4取付ねじ

推奨代替商品はありません

接続（端子配置、内部接続）

生産中止予定商品
形FLB全シリーズ
形PA-F

接 続



主な特性

形式		生産中止予定商品
項目		形FLB、形PA-F
電源電圧		AC100/110/200/220V } 2電源 DC12V
測定容量範囲		0~50pF
使用周囲温度	(電極)	-15~+65℃
	(アンプ)	-10~+60℃
電極耐圧力		16kgf/cm ²
取付け		R3/4 (PT3/4)