

**OMRON**

プロダクト・ニュース

1996年2月1日

No2400

表示・設定機器

生産中止のお知らせ

デジタル表示ユニット 形M7Eシリーズのモデルチェンジにともなう 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

1996年4月1日をもって在庫を除外します。

■価格表掲載中止時期


1996年4月1日をもって抹消します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1996年度版に掲載します。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形M7E-DRP2	形M7E-01DRP2	4,300
形M7E-DRD2	形M7E-01DRD2	4,550
形M7E-DRN2	形M7E-01DRN2	4,300
形M7E-DGP2	形M7E-01DGP2	4,300
形M7E-DGD2	形M7E-01DGD2	4,550
形M7E-DGN2	形M7E-01DGN2	4,300
形M7E-DRGN2	形M7E-01DRGN2	5,200
形M7E-HRP2	形M7E-01HRP2	5,000
形M7E-HRN2	形M7E-01HRN2	5,000
形M7E-HGP2	形M7E-01HGP2	5,000
形M7E-HGN2	形M7E-01HGN2	5,000



生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形M7E-BRP2	形M7E-01BRP2	4,500
形M7E-BRD2	形M7E-01BRD2	4,750
形M7E-BRN2	形M7E-01BRN2	4,500
形M7E-BGP2	形M7E-01BGP2	4,500
形M7E-BGD2	形M7E-01BGD2	4,750
形M7E-BGN2	形M7E-01BGN2	4,500
形M7E-UR2-□	形M7E-01UR2-□	3,500
形M7E-UG2-□	形M7E-01UG2-□	3,500
形M7E-2M	形M7E-012M	295
形M7E-2M-1	形M7E-012M-1	295
形M7E-2PA	形M7E-012PA	295
形M7E-2PA-1	形M7E-012PA-1	295
形M7E-MB4-S2	形M7E-01MB4-S2	5,000
形M7E-MB3-S2	形M7E-01MB3-S2	4,500
形M7E-MB2-S2	形M7E-01MB2-S2	4,000
形M7E-MB4-S	形M7E-01MB4-S	4,800
形M7E-MB4-D	形M7E-01MB4-D	4,800

注) 仕様などの変更はありません。

オムロン株式会社 営業統轄事業部 (限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用)

生産中止予定商品

形M7E-□□□2

推奨代替商品

形M7E-01□□□2

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・電源0V(G)の端子数が2ヶ所(下側から1番目、2番目)から1ヶ所に変更となります。
- ・ブランキング機能がなくなり、ゼロサプレス機能に変更となります。

生産中止商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形M7E-01□□□2	◎	◎	○	◎	—	○	○

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法


生産中止予定商品

形M7E-□□□2




推奨代替商品

形M7E-01□□□2

外形寸法




外形寸法は同一です



取付寸法

パネル加工寸法





パネル厚さ：1～3mm

取付加工寸法寸法は同一です





ユニット数 (n)	寸法A (n×20+12)	寸法B (n×20+10)
1	32±0.4	30±0.4
2	52±0.4	50±0.4
3	72±0.4	70±0.4
4	92±0.4	90±0.4
5	112±0.8	110±0.8
6	132±0.8	130±0.8
7	152±0.8	150±0.8
8	172±0.8	170±0.8

注1. 寸法A、Bはエンドプレートを含む
ただしスペースユニットが入るときは1個あたり10mm増えます。
2. 指定のない部分の寸法公差は±0.4です。

接続 (端子配置、内部接続)

生産中止予定商品 形M7E-□□□2	推奨代替商品 形M7E-01□□□2
接続 10進/16進表示ユニット (単色) 10進表示ユニット (2色) 	接続 10進/16進表示ユニット (単色) 10進表示ユニット (2色) 

異なる特性比較

形式	生産中止予定商品 形M7E-□□□2	推奨代替商品 形M7E-01□□□2
項目	形M7E-□□□2	形M7E-01□□□2
機能	ブランキング機能	ゼロサプレス機能
端子番号表示	上から1番で下が11番	上が11番で下が1番 (端子機能は変更ありません)
消費電流	DC12V使用時 形M7E-□□R□2 : 45mA以下 形M7E-□□G□2 : 55mA以下 形M7E-DRGN2 : 65mA以下	DC12V使用時 形M7E-□□R□2 : 60mA以下 形M7E-□□G□2 : 75mA以下 形M7E-01DRGN2 : 90mA以下
表示状態 (10進表示ユニット)	入力信号「A」入力時：無表示	入力信号「A」入力時：「-」表示
信号入力段回路	正論理標準タイプ  正論理ダイナミック出力対応タイプ、負論理標準タイプ  2色タイプ 	正論理標準タイプ  正論理ダイナミック出力対応タイプ、負論理標準タイプ、2色タイプ 