

**OMRON**

プロダクト・ニュース

1996年2月1日

No2408

SSR

生産中止のお知らせ

ニューパワー・ソリッドステート・リレー 形G3PA-210B、-220B、
-240B 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

1996年4月1日をもって在庫を除外します。

■価格表掲載中止時期


1996年4月1日をもって抹消します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1996年度版に掲載します。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形G3PA-210B(-US)	形G3PA-210B-VD	4,000
形G3PA-220B(-US)	形G3PA-220B-VD	5,100
形G3PA-240B(-US)	形G3PA-240B-VD	8,650



生産中止予定商品

形G3PA-210B(-US)

✕ 形G3PA-220B(-US)

形G3PA-240B(-US)



推奨代替商品

形G3PA-210B-VD

形G3PA-220B-VD

形G3PA-240B-VD

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・入力電流が大きくなります。(5mA以下→7mA以下)
- ・カートリッジの互換性はありません。

生産中止商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形G3PA-210B-VD 形G3PA-220B-VD 形G3PA-240B-VD	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法



生産中止予定商品 形G3PA-210B(-US)

推奨代替商品 形G3PA-210B-VD

外形寸法

外形寸法


外形寸法は同一です



取付寸法

取付寸法

取付寸法は同一です



外形寸法/取付寸法





生産中止予定商品
形G3PA-220B(-US)

推奨代替商品
形G3PA-220B-VD

外形寸法

外形寸法

外形寸法は同一です




取付寸法

取付寸法

取付寸法は同一です

2-φ4.5またはM4




外形寸法/取付寸法



生産中止予定商品
形G3PA-240B(-US)

推奨代替商品
形G3PA-240B-VD

外形寸法




外形寸法は同一です









取付寸法

取付寸法は同一です



接続 (端子配置、内部接続)

生産中止予定商品 形G3PA-210B(-US) 形G3PA-220B(-US) 形G3PA-240B(-US)	推奨代替商品 形G3PA-210B-VD 形G3PA-220B-VD 形G3PA-240B-VD
接続 形G3PA-210B  形G3PA-220B  形G3PA-240B 	接続 形G3PA-210B-VD  形G3PA-240B-VD  形G3PA-240B-VD 

異なる特性比較

形式	生産中止予定商品 形G3PA-210B 形G3PA-220B 形G3PA-240B	推奨代替商品 形G3PA-210B-VD 形G3PA-220B-VD 形G3PA-240B-VD
項目		
入力電流	5mA以下	7mA以下
定格負荷電圧	AC100~240V(50/60Hz)	AC24~240V(50/60Hz)*
負荷電圧範囲	AC75~264V(50/60Hz)	AC19~264V(50/60Hz)*
耐電圧	AC2500V 50/60Hz 1min	AC4000V 50/60Hz 1min
密着取付け	3台まで密着取付け可能	3台まで密着取付け可能 ただし、形G3PA-210B-VD、-220B-VDは10%負荷電流の低減が必要

* AC75V以下では損失時間が長くなります。