



OMRON

# プロダクト・ニュース

1996年3月1日

No2434

メカトロ機器

## 生産中止のお知らせ

### OMNUC U42シリーズ 4軸ロボットコントローラ 形4F2U4-2C 生産中止のお知らせ

#### ■生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

#### ■ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

#### ■流通センター在庫除外時期

在庫除外を実施済です。

#### ■価格表掲載中止時期

価格表から抹消済です。

#### ■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1996年度版に掲載します。

#### ■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形4F2U4-2C1	形3F2U4-3C1	530,000
形4F2U4-2C1-S□□*	推奨代替商品はありません	—
形4F2U4-2C3	形3F2U4-3C1	530,000
形4F2U4-2C3-S□□*	推奨代替商品はありません	—
形4F2U4-2C4	形3F2U4-3C1	530,000
形4F2U4-2C4-S□□*	推奨代替商品はありません	—
形4F2U4-2C6	形3F2U4-3C1	530,000
形4F2U4-2T1	形4F2U4-2T2	220,000
形4F2U4-2T2-S□□*	推奨代替商品はありません	—
形4F2U4-2T3*	形4F2U4-2T2	220,000

\*は特定客先向け商品です。

# 生産中止予定商品



# 推奨代替商品



形4F2U4-C2□

形3F2U4-3C1

### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

・形3F2U4-3C1には、外部にサーボドライバが必要です  
 にご注意願います。  
 注) 定格性能、動作特性は形4F2U4-2C□のドライバ部を  
 含まず比較していますのでご注意ください。  
 注) 形3F2U4-3C1に外付ドライバを付加すると、ほぼ同等  
 の特性になります。

### 生産中止商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形3F2U4-3C1	◎	×	×	×	○注	○注	○

◎：完全互換  
 ○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更  
 ×：変更大  
 ー：該当する仕様がありません

### 外形寸法

生産中止予定商品 形4F2U4-2C□	推奨代替商品 形3F2U4-3C1
<p>外形寸法</p> <p>Dimensions: 455, 450, 165, 493, 473</p>	<p>外形寸法</p> <p>Dimensions: 350, 338, 300, 20, 75, 115, 230, 247</p>

### 異なる特性比較

項目	形 式	生産中止予定商品	推奨代替商品
		形4F2U4-2C□	形3F2U4-3C1
駆動方式		完全ソフトウェアサーボによるPWM制御方式 300W/1軸 900W/トータル	外付ドライバ用速度指令電圧 0~±10V