

訂正再発行

この商品は
生産終了しました

OMRON

プロダクト・ニュース

1996年5月7日

No2481

パワーリレー

生産中止のお知らせ

パワーリレー 形G7Dシリーズ 生産中止のお知らせ

〈お断わりとお願い〉

1996年5月発行のプロダクトニュースNo.2481の推奨代替商品が発売されましたので追加しました。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき今回お届けのNo.2481と差し替えをお願いします。

■生産中止時期

1998年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1997年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

在庫除外を実施済みです。

■価格表掲載中止時期


1996年4月1日をもって抹消します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1997年度版に掲載します。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形G7D-412S (AC100V、AC110V、 DC12V、DC24V)	形G7S-4A2B(DC24V) 形G7S-3A3B(DC24V)	1,980



生産中止予定商品



形G7D-412S



推奨代替商品

形G7S-4A2B
形G7S-3A3B

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・接点構成が異なるため配線には注意が必要です。
- ・端子配置と内部接続が異なるため配線には注意が必要です。
- ・コイルには極性があるため配線には注意が必要です。
- ・定格、性能の確認が必要です。

生産中止商品との相違点



形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G7S-4A2B 形G7S-3A3B	○	×	×	×	×	×	○

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
―：該当する仕様がありません

外形寸法



生産中止予定商品
形G7D-412S

外形寸法



推奨代替商品
形G7S-4A2B
形G7S-3A3B


外形寸法



外形寸法

外形寸法

取り付け穴加工寸法



接続 (端子配置)

生産中止予定商品 形G7D-412S	推奨代替商品 形G7S-4A2B 形G7S-3A3B
(BOTTOM VIEW) (コイル極性はありません)	(BOTTOM VIEW) 形G7S-4A2B 形G7S-3A2B (コイル極性があります)

主な特性

形式		生産中止予定商品	推奨代替商品
項目		形G7D-412S	形G7S-4A2B、形G7S-3A3B
定格電圧		AC100V DC12V DC24V	DC24V
定格負荷	抵抗負荷($\cos\phi=1$)	AC250V 6A DC24V 6A	AC240V 3A DC24V 3A
	誘導負荷($\cos\phi=0.4$ L/R=7ms)	AC250V 1A DC24V 1A	AC240V 3A DC24V 1A
接触抵抗		50mΩ以下	100mΩ以下
耐電圧		AC2000V 50/60Hz 1min(同極接点間はAC1500V)	AC2000V 50/60Hz 1min(同極接点間はAC1500V)
寿命	機械的	2000万回以上(開閉頻度18000回/h)	1000万回以上(開閉頻度18000回/h)
	電氣的	20万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)	10万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)

ソケット

生産中止予定商品	推奨代替商品
形P7D-14	形P7S-14A
形P7D-14-O	形P7S-14P
形P7DF-14	形P7S-14F