

訂正再発行

この商品は
生産終了しました

OMRON

プロダクト・ニュース

1996年6月3日

No.2498

測長センサ

生産中止のお知らせ

レーザマイクロメータ 形3Z4L-□□□□R□シリーズの新商品発売に ともなう生産中止のお知らせ

〈お断わりとお願い〉

1996年6月発行のプロダクトニュースNo.2498の外形寸法・形式の一部に誤りがありました。お手数ですが、旧版は廃棄いただき今回お届けのNo.2498と差し替えをお願いします。

■生産中止時期

1996年5月末日をもって生産を中止しています。

■ATTEND発注中止時期

1996年5月10日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

在庫除外を実施済みです。

■価格表掲載中止時期


1996年7月1日より掲載を中止します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1997年度版に掲載します。

■生産中止商品と推奨代替商品

品 名	生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格 (円)
簡易測定セット (センサ+ 簡易小型コントローラ)	形3Z4L-4403R	形3Z4L-4403V	740,000
	形3Z4L-4406R	形3Z4L-4406V	990,000
	形3Z4L-4412R	形3Z4L-4412V	1,520,000
多機能測定セット (センサ+ 多機能コントローラ)	形3Z4L-3403R	形3Z4L-3403V	780,000
	形3Z4L-3406R	形3Z4L-3406V	1,030,000
	形3Z4L-3412R	形3Z4L-3412V	1,560,000
デュアルシステムセット (センサ2台+ デュアルシステム対応 多機能コントローラ)	形3Z4L-3403RW	形3Z4L-3403VW	1,430,000
	形3Z4L-3406RW	形3Z4L-3406VW	1,930,000
	形3Z4L-3412RW	形3Z4L-3412VW	2,990,000
測定範囲10mmタイプ (測定範囲10mmタイプ・センサ +多機能コントローラ)	形3Z4L-S105R	形Z4L-C3100	230,000
		形Z4L-S105V	670,000



品 名	生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格 (円)
簡易小型コントローラ単体	形Z4L-C4000	形Z4L-C4100	200,000
多機能コントローラ単体	形Z4L-C3000	形Z4L-C3100	230,000
測定範囲10mmタイプ・センサ単体	形Z4L-S105R	形Z4L-S105V	670,000
信号ケーブル単体	形Z49-C2 5M	形Z49-C2V 5M	25,000
	形Z49-C3 5M	形Z49-C3V 5M	30,000
	形Z49-C3 10M	形Z49-C3V 10M	40,000
	形Z49-C3 15M	形Z49-C3V 15M	50,000
	形Z49-C3 20M	形Z49-C3V 20M	60,000
	形Z49-C3 30M	—	—

オムロン株式会社 営業統轄事業部 (限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用)

生産中止予定商品

推奨代替商品

✕ 形3Z4L-□□□□R□シリーズ

形3Z4L-□□□□V□シリーズ

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

センサ部・コントローラ部・信号ケーブルの一式セットで
上位コンパチであるが、それぞれ単体では互換性はありません。

生産中止商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形3Z4L-□□□□V□シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎


◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法


生産中止予定商品 形3Z4L-□□□□R□シリーズ

外形寸法

形3Z4L-3□□□□□セット 多機能コントローラ部
形Z4L-C3000 多機能コントローラ単体




形3Z4L-4□□□□□セット 簡単小形コントローラ部
形Z4L-C4000 簡単小形コントローラ単体




推奨代替商品 形3Z4L-□□□□V□シリーズ

外形寸法

形Z4L-C3100




形Z4L-C4100





生産中止予定商品
形3Z4L-□□□□R□シリーズ

外形寸法

形3Z4L-□403□□セット センサ部





形3Z4L-□406□□セット センサ部




推奨代替商品
形3Z4L-□□□□V□シリーズ

外形寸法

形3Z4L-□403V□セット センサ部





形3Z4L-□406V□セット センサ部





生産中止予定商品
形3Z4L-□□□□R□シリーズ

外形寸法

形3Z4L-□412□□セット センサ部




形Z4L-S105R 測定範囲10mmタイプセンサ単体
支持ベース付



支持ベースを取りはずした場合


A部拡大図




推奨代替商品
形3Z4L-□□□□V□シリーズ

外形寸法

形3Z4L-□412V□セット センサ部




形Z4L-S105V
支持ベース付



支持ベースを取りはずした場合

A部拡大図



接続（外部接続）

形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
項目	形3Z4L-□□□□R□シリーズ	形3Z4L-□□□□V□シリーズ
センサ — コントローラ間の接続ケーブル	形Z49-C2および形Z49-C3	形Z49-C2Vおよび形Z49-C3V
センサ投光側 — 受光側間の接続ケーブル	形Z49-C4および形Z49-C5	
外部接続	RS-232C (標準装備) GP-IB (オプション) BCD I/F (オプション) I/OアナログI/F (オプション) リレーアナログI/F (オプション)	

異なる特性比較

形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
項目	形3Z4L-□□□□R□シリーズ	形3Z4L-□□□□V□シリーズ
レーザ走査回数	350回/s	700回/s
レーザ走査速度	50m/s (形3Z4L-□403R□) 100m/s (形3Z4L-□406R□) 200m/s (形3Z4L-□412R□)	100m/s (形3Z4L-□403V□) 200m/s (形3Z4L-□406V□) 400m/s (形3Z4L-□412V□)
機能追加	—	形3Z4L-□□□□R□シリーズの各種機能に 次の機能を追加 ① スキャン測定データ出力機能 ② 移動平均機能 ③ ワーク自動検出機能