

**OMRON**

プロダクト・ニュース

1996年8月1日

No.2543

温度調節器

生産中止のお知らせ

アナログ指示温度調節器 形E5A2-□□□Hシリーズ 比率式サーミスタ入力仕様 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1998年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1997年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期


在庫除外を実施済みです。

■価格表掲載中止時期

1997年3月末日より掲載を中止します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期



1997年度版に掲載します。



■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形E5A2-R10H	形E5A2-R10K 形E5A2-R10P	17,900
形E5A2-R11H	形E5A2-R11K 形E5A2-R11P	22,000
形E5A2-R15H	形E5A2-R15K 形E5A2-R15P	26,500
形E5A2-YR10H	形E5A2-YR10K 形E5A2-YR10P	22,000
形E5A2-YR11H	形E5A2-YR11K 形E5A2-YR11P	26,500
形E5A2-YR15H	形E5A2-YR15K 形E5A2-YR15P	26,500
形E5A2-XR10H	形E5A2-XR10K 形E5A2-XR10P	30,500
形E5A2-XR11H	形E5A2-XR11K 形E5A2-XR11P	29,500
形E5A2-XR15H	形E5A2-XR15K 形E5A2-XR15P	33,500

接続（内部接続、端子配置）

生産中止予定商品 形E5A2-□□□H	推奨代替商品 形E5A2-□□□K/P
 SSR出力の場合 電圧出力の場合 リレー出力の場合 200/220Vの場合 100/110Vの場合 AC電源 50/60Hz White Black Red サーミスタ測温体の場合 * 警報出力は機種によりない場合があります。警報2回路つきを示します。 * 電圧出力タイプ(DC5V 20mA)は内部回路と電氣的に絶縁されておりません。測温体に接地形熱電対を使用する場合は、⑨または⑧番端子はアースに接続しないください。(アースに接続しますと回り込み電流により温度測定が正しくできません)	 SSR出力の場合 電圧出力の場合 リレー出力の場合 200/220Vの場合 100/110Vの場合 AC電源 50/60Hz 熱電対測温体の場合 白金測温抵抗体の場合 * 警報出力は機種によりない場合があります。警報2回路つきを示します。 * 電圧出力タイプ(DC5V 20mA)は内部回路と電氣的に絶縁されておりません。測温体に接地形熱電対を使用する場合は、⑨または⑧番端子はアースに接続しないください。(アースに接続しますと回り込み電流により温度測定が正しくできません)

代替例

生産中止予定商品	推奨代替商品
電子温度調節器 形E5A2-R10H 測温体 形E52-TH□□□	電子温度調節器 形E5A2-R10K 測温体 形E52-CA□□□ または 電子温度調節器 形E5A2-R10P 測温体 形E52-PT□□□

注) 測温体 形E52シリーズの取付寸法は個々に異なりますのでカタログでご確認ください。