

プロダクト・ニュース

1997年1月6日

No.2624

PCBリレー

生産中止のお知らせ

パワーリレー 形G6Rシリーズ 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1998年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1997年7月1日よりご発注はできません。

■流通センター在庫除外時期


在庫除外を実施済みです。

■価格表掲載中止時期

1997年4月1日より掲載を中止します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1997年度版に掲載します。



■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	コイル定格電圧	標準価格(円)
形G6R-1	形G6RN-1	DC5、6、12V DC24V	300 310
形G6R-1A	形G6RN-1A	DC5、6、12V DC24V	285 300

生産中止予定商品



推奨代替商品



形G6R-1
形G6R-1A

形G6RN-1
形G6RN-1A

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

・推奨代替商品は外形がコンパクトになる他は、ほぼ完全互換します。

生産中止商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G6RN-1	◎	○	◎	◎	○	◎	◎
形G6RN-1A	◎	○	◎	◎	○	◎	◎


◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法


生産中止予定商品 形G6R-1 形G6R-1A

外形寸法

形G6R-1




形G6R-1A




推奨代替商品 形G6RN-1 形G6RN-1A

外形寸法

形G6RN-1




形G6RN-1A



取付寸法


形G6R-1

プリント基板加工図 (BOTTOM VIEW)



形G6R-1A


(BOTTOM VIEW)



取付寸法


形G6RN-1

プリント基板加工図 (BOTTOM VIEW)







形G6RN-1A

(BOTTOM VIEW)



接続（内部接続、端子配置）

<p>生産中止予定商品 形G6R-1 形G6R-1A</p>	<p>推奨代替商品 形G6RN-1 形G6RN-1A</p>
<p>形G6R-1 (BOTTOM VIEW)</p> 	<p>形G6RN-1 (BOTTOM VIEW)</p> 
<p>形G6R-1A (BOTTOM VIEW)</p> 	<p>形G6RN-1A (BOTTOM VIEW)</p> 

異なる特性比較

<p>形式</p>	<p>生産中止予定商品 形G6R-1、形G6R-1A</p>	<p>推奨代替商品 形G6RN-1、形G6RN-1A</p>
<p>項目</p>		
<p>電氣的寿命</p>	<p>AC250V 8A（抵抗負荷） 7万回以上 DC30V 5A（抵抗負荷） 10万回以上</p>	<p>AC250V 8A（抵抗負荷） 5万回以上 —</p>
<p>コイル温度上昇</p>	<p>50℃以下</p>	<p>45℃以下</p>