

超音波スイッチ形USR-7の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

機種名 項目	生産中止機種	代替推奨機種		
	USR-7	E4A-3K	E4M-3AK	USR-10
検出距離	1～7 m	0.3～3 m	0.2～3 m	2～10m
電源電圧	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V	AC100/200V
制御出力	接点出力 1C	接点出力 1C	接点出力 1C +4～20mAアナログ	接点出力 1C
その他特長	—	電源内蔵形 コンパクトな形状	レベルメータとして 使用可	長距離タイプ

生産中止理由

- 使用ICが生産メーカーで生産中止。代替ICなし。
- 機種整理

旧製品の製造可否

不可です。

実施時期

- 昭和62年2月末日をもって生産中止とします。