

デジタルカウンタ形H7C生産中止のお知らせ

デジタルカウンタ形H7Cの生産を中止します。

生産中止機種と代替機種

生産中止機種	代替推奨機種
形H7C	→ 形H7CN

仕様、性能などの対比表(特に異なる点)

項目	形式	形H7CN	形H7C
動作方式		・加算 ・減算 ・加減算(指令入力) ・加減算(個別入力) 注. トータルは加算のみ	・加算 ・減算 注. トータルはなし
制御出力		・有接点出力タイプ AC 250V 3A ・無接点出力タイプ DC 30V 100mA(オープンコレクタ)	・有接点出力 AC 250V 2A
数字表示の大きさ		文字高: 8mm	文字高: 6mm
制御電源		・AC用: 100~240V(フリー) ・DC用: 12~48V	・AC用: 100, 110, 120, 200, 220, 240V専用 ・DC用: なし
カウント入力の 最高計数速度		・高速用: 5kcps ・低速用: 30cps	・高速用: 1kcps ・低速用: 30cps
インパルス電圧		6kV	3kV
耐ノイズ		電源端子: ±2kV 入力端子: ±500V	電源端子: ±1kV 入力端子: ±500V
停電記憶	方式	記憶用電池(形Y92S-20)使用 注. 外部より接続	電池内蔵ソケット (形P3G-08M)使用
	記憶時間	5年間	5年間
接続ソケット		停電記憶なしタイプ 8ピンソケット(形P2CF-08, 形P3G-08など) 停電記憶つきタイプ 11ピンソケット(形P2CF-11, 形P3G-11など)	停電記憶なしタイプ 8ピンソケット(形PF085A, 形P3G-08など) 停電記憶つきタイプ 電池内蔵8ピンソケット (形P3G-08M)
取り付け金具		形Y92F-30 アダプタ(別売)	注. 金具付属
停電記憶電池		形Y92S-20(別売)	電池はソケット形P3G-08Mに内蔵 注. 形P3G-08Mは別売

旧製品の製造可否

不可能です。

実施時期

- ・昭和64年3月末日をもって生産中止します。

● 外形寸法比較

形H7C	
形H7CN	表面取り付け/埋込み取り付け (共用) 本体にアダプタを装着した場合の外形寸法 形H7CN+形Y92F-30 埋込み取り付け用アダプタ (別売) 取り付け穴加工寸法 標準パネルカットは下図のとおりです。 (DIN43700準拠)

● 端子接続比較

	注1. [A] の部分は標準タイプにのみあり, [B] の部分は停電記憶機能つきタイプにのみあります。
	● プリセットタイプ (停電記憶なし) 出力回路 有接点出力の場合 無接点出力の場合 フォトカプラ 注1. DC電源の場合の極性 (-) → 端子2 (+) → 端子7 2. CP1, CP2, リセット各入力時の共通端子1はDC電源用の場合、端子2と内部で接続されています。