

旧形近接スイッチ生産中止のお知らせ

旧形近接スイッチの生産を中止いたします。

目的

機種統一のため。

生産中止機種と代替機種

生産中止機種	代替機種
形TL-S2GNW-A (B)	形TL-N5, 形TL-X5
形TL-S2HNW-A (B)	形TL-N10, 形TL-X10
形TL-S2HP-A (B)	形TL-P10, 形TL-XP10
形TL-S1GP-A (B)	形TL-A5, 形TL-K5 *
形TL-S1VN-C	形TL-A20
形TL-S1VNW-C	形TL-A20
形TL-S2GN-A (B)	形TL-N5, 形TL-X5
形TL-S2HN-A (B)	形TL-N10, 形TL-X10
形TL-S2GP-A (B)	形TL-P5, 形TL-XP5
形TL-S2GPW-A (B)	形TL-P5, 形TL-XP5
形TL-S2HPW-A (B)	形TL-P10, 形TL-XP10
形TL-S2GN-A31 (32)	形TL-H10
形TL-S2HN-A31 (32)	形TL-H20
形TL-S2HNW-A31 (32)	形TL-H20
形TL-S2HN-A41, B41	形TL-F20
形TL-S2HN-A42, B42	形TL-F20
形TL-S2HNW-A41, B41	形TL-F20
形TL-S2HNW-A42, B42	形TL-F20
形TL-S2HPW-A41, B41	形TL-F20 *
形TL-S2GN-A56	形E2M-G5
形TL-S2GPW-A31, B31	形TL-PH10
形TL-S2GPW-A32, B32	形TL-PH10
形TL-S2GN-A31L	形TL-PH10B
形TL-S2HPW-A31, B31	形TL-PH20
形TL-S2HPW-A32, B32	形TL-PH20
形TL-S2HPW-A42, B42	形TL-F20 * 形E2M-FP20
形TL-S2VP-A31	形TL-S2VPW-A31

*ただし電圧が異なる

生産中止機種	代替機種
形TL-S2VP-A32	形TL-S2VPW-A31
形TL-S2VP-B31, B32	形TL-S2VPW-A31
形TL-S2VN-C	形TL-S2VNW-C
形TL-S2VN-A31	形TL-S2VNW-A31
形TL-S2VN-A32	形TL-S2VNW-A31
形TL-S2VNW-A32	形TL-S2VNW-A31
形TL-S2VPW-B31	形TL-S2VPW-A31
形TL-S2HN-A42L	形TL-F20B
形TL-S1GN-A56	形E2M-G5
形TL-S2GP-B31 (32)	形TL-PH10
形TL-OS4EN-A53	—
形TL-OS4EC-A53B	—
形TL-S4EC-A53	—
形TL-S4EC-A53B	—
形TL-S1GNM-A	形TL-A5, 形TL-K5
形TL-S1GPM-A	形TL-A5, 形TL-K5 *
形TL-S2GPM-A	形TL-P5, 形TL-XP5
形TL-S2HNM-A	形TL-N10, 形TL-X10
形TL-S2HPM-A	形TL-P10, 形TL-XP10
形TL-S2VNM-C007	—
形TLE-42	形TL-IN5
形TLE-82	形TL-IN10
形TL-S2GNF-A	形TL-N5 I
形TL-S2HNF-A	形TL-N10 I
形TL-S1GPW-A (B)	形TL-A5, 形TL-K5 *
形TL-S1GN-A (B)	形TL-A5, 形TL-K5
形TL-S1GNW-A (B)	形TL-A5, 形TL-K5
形TL-S1VNM-C	形TL-A20

*ただし電圧が異なる

互換性

取り付け時の寸法は異なりますので、ご注意ください。

その他

昭和56年1月度生産分より実施します。
なお、生産中止機種に関連する改造商品も、同時に
生産中止となります

実施時期

次の機種は継続生産いたします。

形TL-S2VPW-A31, 形TL-S2VNW-A31, 形TL-S2VNW-C,
形TL-S2FN-B, 形TL-S1FN-A53, 形TL-1FC-C, CB
形YL-2GP-A (B), 形YL-2HP-A (B)