


タイマ形TDSの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種


生産中止機種形TDS				代替推奨機種形H3CA			
■機種				■機種			
動作方式/ 復帰方式	限時動作/自己復帰		瞬時動作/ 自己復帰	動作方式/ 復帰方式	限時動作/自己復帰		瞬時動作/ 自己復帰
限後接点	1c	1c	限時動作接点1c	限時接点	1c	1c	
瞬時接点	1a	——	——	瞬時接点	1a	——	——
表面取付	形TDS	形TDS-A(注1)	形TDS-B(注2) 形TDS-C(注3)	表面取付	形H3CA-8H	形H3CA-A	
埋込取付	形TDS-Y	形TDS-YA(注1)	形TDS-YB(注2) 形TDS-YC(注3)	埋込取付			
埋込取付 (丸隅角形プラグイン)	形TDS-LS	——	——	埋込取付 (丸隅角形プラグイン)			

注1. 入力信号OFF, 復帰ON
 2. 入力信号OFF, 限時動作とともに接点, 内部回路復帰
 3. 入力信号ON (パルス入力)


■外形・取付寸法
 ●表面取付時
 形TDS



■外形・取付寸法
 ●表面取付時
 形H3CA-8H+アダプタ形Y92F-42(別売)




★タイマ本体の外形は小さくなります。
 ★TDSに使用されていたソケット形8P FAを使用する場合は、ベースアダプタ形Y92F-42(別売)を使用してください。




生産中止機種形TDS


●埋込取付時 形TDS-Y



形TDS+埋込取付アダプタ形Y92F-50




形TDS-LS




代替推奨機種形H3CA

●埋込取付時 形H3CA-8+アダプタ形Y92F-70(別売)










- ★TDS-Yの場合、アダプタ形Y92F-70(別売)の追加により取り付け穴加工寸法を変更することなく切替が可能です。
- ★形TDS+形Y92F-50の場合、取り付け穴加工寸法は、変わりませんが、アダプタの取り付け穴2-φ4.5の追加が必要です。
- ★ソケットは、そのまま使用可能です。

形H3CA+埋込取付アダプタ形Y92F-30



- ★タイマ本体の外形は、異なります。
- ★取り付け穴加工寸法の変更が必要です。
- ★裏面接続ソケット形、形P3G-08の追加が必要です。

生産中止機種形TDS	代替推奨機種形H3CA
■端子配置 形TDS,形TDS-LS  形TDS-A  形TDS-B  形TDS-C 	■端子配置 形H3CA-8H  ★端子配置が異なります。 形H3CA-A (動作Dモード:信号オフディレー動作に設定)  ★端子配置が異なります。 ★形H3CA-AのDモードと形TDS-Aのタイムチャートは、限時接点の■の部分異なるが、他のタイムチャートは同じ。 形H3CA-A (動作Hモード:信号オフディレー動作に設定)  ★端子配置が異なります。 ★H3CA-AのHモードと形TDS-Bのタイムチャートは、同じです。 形H3CA-A (動作Eモード:インターバル動作に設定)  ★端子配置が異なります。 ★形H3CA-AのEモードと形TDS-Cのタイムチャートでスタート信号及び限時接点のタイムチャートは、同じですが、H3CA-Aでは再スタート信号入力の前にリセット信号入力(■部分)が必要です。 ★外部信号又はスタート入力を入れたまま電源ONスタート/電源OFFリセットで使用する場合は、形TDS-C,形H3CAのタイムチャートは同じです。(リセットの必要はありません)

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1990年3月末日をもって生産中止いたします。