

プロダクトニュース



OMRON

1990年2月1日

No. 784

MM I

キーボードスイッチ形B2A-□□6シリーズ生産中止のお知らせ

キーボードスイッチ形B2A-□□6シリーズの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

| 生産中止機種 | 代替推奨機種 |
|--------------|----------------|
| 形B2A-□□6シリーズ | ⇒ 形B2A-□□2シリーズ |

新旧機種比較

| | 生産中止機種 | 代替推奨機種 |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 形式 | B2A-□□6シリーズ | B2A-□□2シリーズ |
| 内蔵ホールIC | リニアタイプ (エミッタフォロワー) | デジタルタイプ (オープンコレクター) |
| 電源電圧 | DC5V±5% (リップルMAX0.1vp-p) | DC5V±5% (リップルMAX0.1vp-p) |
| 消費電流 | MAX 15mA | MAX 8mA |
| 出力 (復帰時) | LOW レベル 1.5V以下 | High レベル 2.4V以上 |
| 出力 (押下時) | High レベル 2.4V以上 | LOW レベル 0.4V以下 |
| ホールIC回路図 | | |
| 外形 | 変更なし | |

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1990年3月末にて生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

【限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用】