

プロダクトニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1990年6月1日

No.846

SSR

SSR形G3SD-ZR3P/-XR3P生産中止のお知らせ

SSR形G3SD-ZR3P/-XR3Pの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種		代替推奨機種
形G3SD-ZR3P	⇒	形G3SD-Z01P
形G3SD-XR3P	⇒	形G3LD-X01P(1)

*開閉容量，取付寸法は異なります。

*詳細については2ページ以降をご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1990年9月末日で生産中止します。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

生産中止品の特徴

形G3SD-ZR3P

入力特性

定格電圧 (入力インピーダンス)

DC 5 V (1.6 K Ω)

DC12V (4.0 K Ω)


DC24V (8.0 K Ω)

出力特性


負荷電源: DC 3 ~ 24V

最大負荷電流: 0.3A

外形・端子配置: 24631636-4






内部接続図
(Bottom View)



取付穴加工図
(Bottom View)

外形図



代替推奨機種の特徴

形G3SD-Z01P

入力特性

定格電圧 (入力インピーダンス)

DC 5 V (630 Ω)

DC12V (1.5 K Ω)


DC24V (2.8 K Ω)

出力特性


負荷電源: DC 3 ~ 26V

最大負荷電流: 1 A

外形・端子配置: 2487945-8






内部接続図
(Bottom View)



取付穴加工図
(Bottom View)

外形図



生産中止品の特徴

形G3SD-XR3P

入力特性

定格電圧 (入力インピーダンス)

DC 5 V (1.6K Ω)

DC12V (4.0K Ω)


DC24V (8.0K Ω)

出力特性


負荷電源: DC24~50V

最大負荷電流: 0.3A

外形・端子配置: 24631636-4




内部接続図
(Bottom View)



取付穴加工図
(Bottom View)

外形図



代替推奨機種の特徴

形G3LD-X01P (1)

入力特性

定格電圧 (入力インピーダンス)

DC 5 V (300 Ω)

DC12V (800 Ω)

DC24V (1.6K Ω)

出力特性

負荷電源: DC 3~52.8V


最大負荷電流: 1 A

外形・端子配置:


[X01P]

内部接続図


(Bottom View)



取付穴加工図
(Bottom View)




外形図




[X01P1]

内部接続図

(Bottom View)



取付穴加工図
(Bottom View)



外形図

