

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1991年3月1日

No. 977

オプト機器

レーザーマイクロメータ一部機種生産中止のお知らせ

レーザーマイクロメータ一部機種の生産を中止します。

生産中止機種

形3Z4L-1305M, 形3Z4L-2305M, 形3Z4L-1610M
形3Z4L-2610M, 形3Z4L-D6301M, 形3Z4L-D7301M
形3Z4L-D6610M, 形3Z4L-D7610M,
形3Z4LE-080 形3Z4LE-120 形3Z4LE-812

※代替推奨機種は2ページ目をご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1991年9月末日をもって生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

レーザーマイクロメータ 生産中止機種と代替機種リスト

生産中止機種		代替推奨機種		
セット形式	コントローラ部形式	センサ部形式	仕様	セット形式
形3Z4L-D6301M	形3Z4L-C1 (プリンタ付)	形3Z4L-D301 LD 30mm	光源：半導体レーザー (波長：780nm) レーザー走査範囲：～34mm 測定範囲：0.3～30mm	形3Z4L-3301
形3Z4L-D7301M	形3Z4L-C2 (プリンタ無)			形Z4L-C3000 (プリンタ無、 但し、外部プリンタ 接続可能)
形3Z4L-1305M	形3Z4L-C1 (プリンタ付)	形3Z4L-305 He-Ne-30mm	光源：He-Neレーザー (波長：632.8nm) レーザー走査範囲：～35mm 測定範囲：0.2～26mm	形3Z4L-3301R
形3Z4L-2305M	形3Z4L-C2 (プリンタ無)			
形3Z4L-1610M	形3Z4L-C1 (プリンタ付)	形3Z4L-610 He-Ne 60mm	光源：He-Neレーザー (波長：632.8nm) レーザー走査範囲：～60mm 測定範囲：0.4～50mm	形3Z4L-3602R
形3Z4L-2610M	形3Z4L-C2 (プリンタ無)			
形3Z4L-D6610M	形3Z4L-C1 (プリンタ付)	形3Z4L-D610 LD 60mm	光源：半導体レーザー (波長：780nm) レーザー走査範囲：～60mm 測定範囲：0.4～50mm	形Z4L-S301R 可視LD 30mm
形3Z4L-D7610M	形3Z4L-C2 (プリンタ無)			形Z4L-S602R 可視LD 30mm

レーザーマイクロメータ用拡大器 生産中止機種と代替機種リスト

生産中止形式	仕様 (測定範囲)	拡大器搭載可能形式	代替推奨形式	仕様 (測定範囲)	拡大器搭載可能形式
形3Z4LE-080	50～80mm	形3Z4L-1610M/2610M	形Z49-ER80	50～80mm	形3Z4L-3602R
形3Z4LE-120	80～120mm		形Z49-ER120	80～120mm	
形3Z4LE-812	50～80mm、80～120mm切替		形Z49-ER812	50～80mm、80～120mm切替	