



生産終了商品

ベースユニット
形F300-B3
形F300-B5



推奨代替商品

形F300-B32
形F300-B52

1999年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

・生産終了商品のIMPユニット 形F300-C10、
形F350-C10 および形F350-C40は新ベースユニット
形F300-B32/-B52との組合せでは使用できません。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F300-B32/-B52							

○ : 完全互換
△ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
× : 変更大
◇ : 該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法

生産終了商品 形F300-B3 形F300-B5	推奨代替商品 形F300-B32 形F300-B52
<p>外形寸法</p> <p>(形F300-B3)</p>	<p>外形寸法</p> <p>外形寸法は同一です</p> <p>(形F300-B5)</p>
<p>取付寸法</p> <p>(形F300-B3)</p>	<p>取付寸法</p> <p>取付寸法は同一です</p> <p>(形F300-B5)</p>

代替形式一覧

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形F300-B3	形F300-B32	98,500
形F300-B5	形F300-B52	105,000

ご参考

IMPユニットとベースユニットの組合せ

IMPユニット		生産終了商品	推奨代替商品
ベースユニット		形F300-C10V2 形F300-C10EV2 形F350-C10V2 形F350-C10E 形F350-C40	形F300-C12 形F300-C12E 形F350-C12 形F350-C12E 形F350-C41
生産終了商品	形F300-B3 形F300-B5		
推奨代替商品	形F300-B32 形F300-B52	×	

×になっている組合せは使用できません。

EC指令に適合したF300/F350システムとするときは、EC指令適合ユニットのみを使用してください。

ユニット名称	EC指令適合ユニット	従来品のユニット
F300/F350 IMPユニット	形F300-C12 形F300-C12E 形F350-C12 形F350-C12E	形F300-C10V2 形F300-C10EV2 形F350-C10V2 形F350-C10E
OVLユニット	形F300-L12 形F300-L12E 形F350-L12 形F350-L12E	形F300-L100V2 形F300-L100EV2 形F350-L100 形F350-L100E
ベースユニット	形F300-B32 形F300-B52	形F300-B3 形F300-B5
F300 電源ユニット(海外向)	形F300-P2E	形F300-PE
MMIユニット	形F300-FM2	形F300-FM
標準カメラユニット	—	形F300-A20
一括標準カメラユニット	形F300-A22S	形F300-A20S
シャッタカメラユニット	—	形F300-A20R
一括シャッタカメラユニット	形F300-A22RS	形F300-A20RS
フレームシャッタカメラユニット	—	形F300-A23RS
パラレルI/Oユニット	形F300-DC2	形F300-DC
端子台ユニット	形F300-D2	形F300-D
RS-232Cユニット	形F300-E2	形F300-E
ストロボユニット	—	形F300-FS
ダミーユニット	形F300-G	
コンソール	形F300-KP	
ビデオモニタ	—	形F300-M09
標準カメラ	形F300-S	
	—	形F200-S
	—	形PJLG-55-Z
	—	形PJLG-60-Z
シャッタカメラ	形F300-S2R	
	—	形F300-S3DR
	—	形F300-S4R
モニタケーブル	形F309-VM	
標準カメラケーブル		形F309-VS
シャッタカメラケーブル	形F309-VSR2	形F309-VSR2 形F309-VSR
RS-232Cケーブル	形F309-VR	
ストロボケーブル	—	形F309-VFS
メモ리카ード	形F300-N256/-N512/-N2M	