



この商品は
生産終了しました

生産終了商品

光電スイッチファイバユニット



形E32-D21-5/-D32-9/
形E32-D33-26/-T21-10



推奨代替商品

形E32-D22B/D21B/
形E32-C31/-D331/-T22B

2000年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

・標準品化にともなう形式変更のためすべて同一です。

生産終了商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形E32-D22B他	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了商品


形E32-D21-5/-D32-9

推奨代替商品

形E32-D22B/-D21B/-C31

外形寸法

形E32-D21-5




*1.材質:ステンレス (SUS304)

*2スリーブは接着されているため取り外しできません。

形E32-D22B

形E32-D32-9






*材質:黄銅ニッケル

注1.投光器側に挿入するファイバには白ラインが入っています。

2.検出ヘッドの谷径は2.44~2.49とします。

形E32-C31

外形寸法

生産終了商品 形E32-D33-26/-T21-10	推奨代替商品 形E32-D331/-T22B
外形寸法 形E32-D33-26  ステンレスチューブφ0.5 2-φ0.125 検出ヘッドφ2*1 イラックスチューブφ1.2 分岐具φ3.5 スリーブφ25 15 15 2,000 15 100 10 *1.材質:ステンレス (SUS303) *2.スリーブは接着されているため取り外しできません。	外形寸法 形E32-D331  スリーブφ25 10 10 形E32-T21-10  4-φ0.25 検出ヘッドφ1.5 光ファイバφ1 ファイバアタッチメント(形E39-F9) 10 2,000 25 10 *材質:黄銅ニッケルメッキ 形E32-T22B

推奨代替商品一覧

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格 (円)
形E32-D21-5	形E32-D22B	6,000
形E32-D32-9	形E32-C31	4,000
形E32-D33-26	形E32-D331	8,000
形E32-T21-10	形E32-T22B	7,000