

最新版 推奨代替品ガイド

温度調節器

形 E 5 E W - □ H □

2002 年 3 月生産終了商品

2014 年 3 月現在

資料No. GSCC-203A

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品			推奨代替商品		
入力仕様	電源電圧	出力ユニット形式	入力仕様	電源電圧	形式
熱電対入力	AC100～240V	E5EW-RHKJ	熱電対 白金測温抵抗体 アナログ 入力	AC100～240V	E5EC-RX2ASM-010
		E5EW-QHKJ			E5EC-QX2ASM-010
	AC/DC24V	E5EW-RHKJ		AC/DC24V	E5EC-RX2DSM-010
		E5EW-QHKJ			E5EC-QX2DSM-010
白金測温抵抗体 入力	AC100～240V	E5EW-RHP		AC100～240V	E5EC-RX2ASM-010
		E5EW-QHP			E5EC-QX2ASM-010
	AC/DC24V	E5EW-RHP		AC/DC24V	E5EC-RX2DSM-010
		E5EW-QHP			E5EC-QX2DSM-010

代替時の注意点

- PV 表示の色が赤色から、白色に変わります。
- 端子配置が異なります。
- 端子ネジサイズが M3.5 から、M3 に変わります。
 圧着端子は、M3 または M3.5、外幅 5.8mm 以下のものが使用できます。外幅 5.8mm より大きい圧着端子をお使いの場合には、付け替えをお願いいたします。
- E5EW-R□ (リレー出力) をご使用の場合、接点構成が 1c から、1a に変わります。
 基本的には、外付けリレーでの代替となりますが、お客様のご使用条件によっては、外付けリレーなしでも代替できます。
 詳細は、4 ページ目をご参照ください。(※1)
- 置き換えにあたり、形 E5EW の設定内容を控えておいてください。故障により表示がでない場合には、使い方をお伺いしながら確認をさせていただきますのでお客様相談室にお問合せください。
 パラメータ設定以外に、内部スイッチの設定がありますので、ご注意ください。(3 ページ目の補足資料参照)

推奨代替商品(E5EC)の特長

- フルマルチ入力に変わり、熱電対、白金測温抵抗体、アナログ入力に対応しています。
- 現在値(PV)表示に文字高さ 18mm の白色 LCD を採用。視認性が向上しています。
- サンプル周期が 500ms から、50ms に向上します。

本資料に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本資料では仕様上の主な変更点を記載しています。代替品の選定、ご使用にあたっては、カタログ、および取扱説明書等の内容を必ずご確認ください。機器・装置の機能や動作に問題がないかの確認、および安全性に関する対策をお願いいたします。

なお、対象商品のカタログ名称・番号は4/4ページに記載しています。

生産終了商品 E5EW-□H□




推奨代替商品 E5EC

■外形寸法図

単位:mm

■外形寸法図

単位:mm



■パネル加工寸法



個別取付

密着取付


■パネル加工寸法

個別取付

密着取付



N : 台数



補足資料



■内部スイッチの設定確認について

E5EW は、パラメータ以外に、内部スイッチの設定があります。下記方法にて、内部スイッチの設定をご確認ください。ドロアアウトねじをまわし、本体を引き出します。

※ 下図は E5CW を例に記載しておりますが、操作は E5EW も同じです。



ドロアアウトねじ



■ (※1)E5EW-R□(リレー出力タイプ)をご使用の場合の、置換え方法

基本的に、外付けリレーでの代替となりますが、お客様のご使用条件によっては、外付けリレーなしでも代替できます。

- a 接点のみ使用： 外付けリレーなしで代替ができます。
- b 接点のみ使用： 補助出力を使用し、その設定により、a 接点に b 接点の動きをさせることができます。
補助出力の設定は、高機能設定レベルの、「補助出力□非励磁」を非励磁に設定、「補助出力□割付」を制御出力(加熱側)に設定します。(□内には、補助出力番号が入ります)。
(注意点)： 1.電源 OFF 時に接点開放となります。
2. 警報出力の数が 1 つ減ります。
- c 接点で使用： 制御出力の a 接点とともに、補助出力を b 接点の動きに設定することで、1c 接点と同様の動作になります。
ただし、配線は 1a と 1b が独立した接点になります。設定方法は上記「b 接点のみ使用」欄をご参照ください。
(注意点)： 設定によっては、1a と 1b 接点の動きが、1c 接点と異なる場合もあります。
十分に動作確認して、ご使用ください。

《参照カタログ・ユーザーズマニュアル：カタログ番号一覧》

- E5EW シリーズ：ベスト 14 版(廃版)
 - E5EC シリーズ：E5□C/E5□C-T 温度調節器 データシートカタログ(カタログ番号 SGTD-073)
 - E5EC シリーズ：E5□C デジタル調節計 ユーザーズマニュアル(カタログ番号 SGTD-740)
- PDF 版カタログ・ユーザーズマニュアルは、以下のサイトからダウンロードできます。

www.fa.omron.co.jp