

最新版 推奨代替品ガイド

温度調節器

形 E 5 C J - C 2 B

2002 年 3 月生産終了商品

2015 年 1 月現在

資料No. GSCC-216A1

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品		推奨代替商品	
形式	電源電圧	形式	電源電圧
E5CJ-C2B	AC100～240V	E5CC-CX2ASM-005	AC100～240V
	AC/DC24V	E5CC-CX2DSM-005	AC/DC24V

代替時の注意点

- ・電源電圧により形式が異なりますので、ご注意ください。
- ・PV 表示の色が赤色から、白色に変わります。
- ・端子ネジサイズが M3.5 から、M3 に変わります。
圧着端子は、M3 または M3.5、外幅 5.8mm 以下のものが使用できます。外幅 5.8mm より大きい圧着端子をお使いの場合には、付け替えをお願いいたします。
- ・端子配置が異なります。
- ・許容負荷抵抗が 600Ω 以下から、500Ω 以下に小さくなります。
- ・置き換えにあたり、E5CJ の設定内容を控えておいてください。
取り外す前にパラメータ設定内容の記録をお願いいたします。故障により表示がでない場合には、使い方をお伺いしながら確認をさせていただきますのでお客様相談室にお問合せください。
パラメータ設定以外に、内部スイッチの設定がありますので、ご注意ください。(3 ページ目の補足資料参照)

推奨代替商品(E5CC)の特長

- ・フルマルチ入力に変わり、熱電対、白金測温抵抗体、アナログ入力に対応しています。
- ・現在値(PV)表示に文字高さ 15.2mm の白色 LCD を採用。視認性が向上しています。
- ・入力サンプリング周期が 500ms から、50ms に速くなります。
- ・前面の保護構造が IP54 から IP66 になり、防水性が良くなります。

本資料に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本資料では仕様上の主な変更点を記載しています。代替品の選定、ご使用にあたっては、カタログ、および取扱説明書等の内容を必ずご確認ください、機器・装置の機能や動作に問題がないかの確認、および安全性に関する対策をお願いいたします。

《ユーザーズマニュアル：カタログ番号一覧》

- ・E5CJ シリーズ：ベスト 14 版(廃版)
- ・E5CC シリーズ：E5□C/E5□C-T 温度調節器 データシートカタログ(カタログ番号 SGTD-073)
- ・E5CC シリーズ：E5□C デジタル調節計 ユーザーズマニュアル(カタログ番号 SGTD-740)


PDF 版カタログは、以下のサイトからダウンロードできます。

www.fa.omron.co.jp


生産終了商品 E5CJ

■外形寸法図

単位:mm


■取付寸法
個別取付

密着取付



N:台数

■端子配置




※電源電圧 AC/DC24V 仕様の商品を DC24V で使用する場合、
極性は、⑤ +、④ - となります。

推奨代替商品 E5CC

■外形寸法図


単位:mm



■取付寸法

左記と同じ寸法で取付可能です。

■端子配置



補足資料

■設定スイッチの設定確認について

E5CJ は、パラメータ以外に、内部スイッチの設定があります。下記方法にて、内部スイッチの設定をご確認ください。

前面下側のフックを押しながら、引き出します。

