

最新版 推奨代替品ガイド

サーボドライバ

R7D-AP04L
R7D-AP08H

2019年12月現在

資料No. GSCC-332A

2012年3月生産終了商品

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品			推奨代替商品
入力電源	モータ	形式 (ドライバ+モータ)	形式 (ドライバ+モータ)
AC100V/115V	400W	R7D-AP04L + R7M-A40030□	R88D-KT04L + R88M-K40030L
AC100V/115V	400W フラットタイプ	R7D-AP04L + R7M-AP40030□	R88D-KT04L + R88M-K40030L
AC200V/230V	750W	R7D-AP08H + R7M-A75030□	R88D-KT08H + R88M-K75030H
AC200V/230V	750W フラットタイプ	R7D-AP08H + R7M-AP75030□	R88D-KT08H + R88M-K75030H

代替時の注意点

- 最新推奨代替品はG5シリーズです。
- 外形寸法、取付寸法が異なりますのでご注意ください。
- I-WEB サイトのサーボモータ置き換えプログラムで詳細をご確認ください。ご利用にはI-WEB 会員登録が必要です。
<https://www.fa.omron.co.jp/member/product/tool/14/motor-replacement/index.htm>
- R7D-AP シリーズの他の形式の代替商品はプロダクトニュース(No2011098(3))をご確認ください。

《参照カタログ・カタログ番号一覧》

- ・R7D シリーズ : PDF 版カタログ R7M-A/R7D-AP AC サーボモータ/ドライバ SMARTSTEP A シリーズ
 - ・G5 シリーズ : G5 シリーズカタログ (カタログ番号 SBCE-058)
- PDF 版カタログは、以下のサイトからダウンロードできます。
www.fa.omron.co.jp

本資料に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本資料では仕様上の主な変更点を記載しています。代替品の選定、ご使用にあたってはカタログ、および取扱説明書等の内容を必ずご確認ください。機器・装置の機能や動作に問題ないかの確認、および安全性に関する対策をお願いいたします。