

## カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。  
お詫び申し上げます。

### カタログ名

- 『FAシステム機器 総合カタログ 2003』 (2002年12月発行) (カタログ番号 SAOO-211B)
- 『ベスト制御機器オムロン 第16版 CD-ROM版』 (2003年7月発行) (カタログ番号 SAOO-006A)

### 掲載箇所

- 『FAシステム機器 総合カタログ 2003』 308ページ
- 『ベスト制御機器オムロン 第16版 CD-ROM版』 cvm1\_cvm1d\_cv.pdf
- SYSMAC CVM1、CVシリーズ ご注文の手引き SYSBUS専用光ファイバケーブル

### 正誤内容

誤				正			
プラスチック光ファイバケーブル( APF )				プラスチック光ファイバケーブル( APF )			
名称	形式( 海外形式 )	標準価格( ¥ )	海外規格	名称	形式( 海外形式 )	標準価格( ¥ )	海外規格
プラスチック光ファイバケーブルAPF	形B500-PF002 ( 形3G5A2-PF002 )	440 × <del>φ(mm)</del>		プラスチック光ファイバケーブルAPF	形B500-PF002 ( 形3G5A2-PF002 )	440 × <del>φ(mm)</del>	
光コネクタA	形B500-CO001 ( 形3G5A2-CO001 )	1,540	—	光コネクタA	形B500-CO001 ( 形3G5A2-CO001 )	1,870	—
光コネクタB	形B500-CO002 ( 形3G5A2-CO002 )	1,540	—	光コネクタB	形B500-CO002 ( 形3G5A2-CO002 )	1,870	—
プラスチック光ファイバケーブルセット	形B500-PF101 ( 形3G5A2-PF101 )	3,100		プラスチック光ファイバケーブルセット	形B500-PF101 ( 形3G5A2-PF101 )	3,100	
プラスチッククラッド形光ファイバケーブル( PCF )				プラスチッククラッド形光ファイバケーブル( PCF )			
名称	形式( 海外形式 )	標準価格( ¥ )	海外規格	名称	形式( 海外形式 )	標準価格( ¥ )	海外規格
光ファイバケーブル ( PCF屋内専用 )	形B500-OF011 ( 形3G5A2-OF011 )	4,750	—	形B500-OF011 ( 形3G5A2-OF011 )	5,430	—	
	形B500-OF031 ( 海外なし )	4,950		形B500-OF031 ( 海外なし )	5,550		
	形B500-OF051 ( 海外なし )	5,050		形B500-OF051 ( 海外なし )	5,720		
	形B500-OF101 ( 形3G5A2-OF101 )	5,300		形B500-OF101 ( 形3G5A2-OF101 )	6,200		
	形B500-OF201 ( 形3G5A2-OF201 )	6,100		形B500-OF201 ( 形3G5A2-OF201 )	6,100		
	形B500-OF301 ( 形3G5A2-OF301 )	7,050		形B500-OF301 ( 形3G5A2-OF301 )	7,050		
	形B500-OF501 ( 形3G5A2-OF501 )	8,800		形B500-OF501 ( 形3G5A2-OF501 )	8,800		
	形B500-OF111 ( 形3G5A2-OF111 )	13,200		形B500-OF111 ( 形3G5A2-OF111 )	13,200		
形B500-OF211 ( 形3G5A2-OF211 )			形B500-OF211 ( 形3G5A2-OF211 )				

### 対応方法

次回改訂時に修正いたします。