

カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

カタログ名

『CPM2A/Cシリーズ 単品カタログ』 (2004年4月発行) (カタログ番号 SBCB-004H)

掲載箇所

54ページ ご注文の手引き コネクタタイプ用適合I/Oコネクタ形式

正誤内容

誤	正																								
<p>圧接タイプの適合I/Oコネクタ 形C500-CE242</p> <p>コネクタタイプ用適合I/Oコネクタ形式 富士通社製タイプ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">接続方法</th> <th style="width: 20%;">メーカー</th> <th style="width: 60%;">オムロン形式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>はんだ付けタイプ</td> <td></td> <td>形C500-CE241</td> </tr> <tr> <td>圧着タイプ</td> <td></td> <td>形C500-CE242</td> </tr> <tr> <td>圧接タイプ</td> <td></td> <td>形C500-CE242</td> </tr> </tbody> </table>	接続方法	メーカー	オムロン形式	はんだ付けタイプ		形C500-CE241	圧着タイプ		形C500-CE242	圧接タイプ		形C500-CE242	<p>圧接タイプの適合I/Oコネクタ 形C500-CE243</p> <p>コネクタタイプ用適合I/Oコネクタ形式 富士通社製タイプ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">接続方法</th> <th style="width: 20%;">メーカー</th> <th style="width: 60%;">オムロン形式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>はんだ付けタイプ</td> <td></td> <td>形C500-CE241</td> </tr> <tr> <td>圧着タイプ</td> <td></td> <td>形C500-CE242</td> </tr> <tr> <td>圧接タイプ</td> <td></td> <td>形C500-CE243</td> </tr> </tbody> </table>	接続方法	メーカー	オムロン形式	はんだ付けタイプ		形C500-CE241	圧着タイプ		形C500-CE242	圧接タイプ		形C500-CE243
接続方法	メーカー	オムロン形式																							
はんだ付けタイプ		形C500-CE241																							
圧着タイプ		形C500-CE242																							
圧接タイプ		形C500-CE242																							
接続方法	メーカー	オムロン形式																							
はんだ付けタイプ		形C500-CE241																							
圧着タイプ		形C500-CE242																							
圧接タイプ		形C500-CE243																							

対応方法

次回改訂時に修正いたします。