

カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『FAシステム機器 総合カタログ 2006』 (2005年9月発行) (カタログ番号SA00-211D)

■掲載箇所

- 『プログラマブルコントローラ』 59、60ページ
- 『CJ1/CJ1M CPUユニット』の『I/Oリレーターミナルとの組み合わせ一覧』
- 『プログラマブルコントローラ』 481ページ
- 『CPM2Cシリーズ』の『I/Oリレーターミナルとの組み合わせ一覧』
- 『フィールドネットワーク DeviceNet』 633ページ
- 『I/O リレーターミナルとの組み合わせ一覧』の『DeviceNet マルチプルI/O ターミナル・デジタルI/O ユニットとの接続』

■正誤内容

誤						➡	正	
『プログラマブルコントローラ』 59ページ								
ユニット形式	入力/出力 点数	コネクタ数	極性	接続形態 パターン (注1)	分岐数	接続ケーブル		I/Oリレーターミナル
						<誤>	<正>	
形CJ1W-ID232	入力32点	MIL コネクタ×1個	NPN	A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G7TC-ID16
				A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G7TC-IA16
形CJ1W-ID262	入力64点	MIL コネクタ×2個	NPN	B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G7TC-ID16
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G7TC-IA16
形CJ1W-OD232	出力32点	MIL コネクタ×1個	PNP	A	2	形G79-I□C-□-D1	形G79-I□-□-D1	形G7TC-OC16-1
				A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-SOC16-1
				A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-FOM16-1
				A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70A-ZOC16-4とリレー
形CJ1W-OD233	出力32点	MIL コネクタ×1個	NPN	A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G7TC-OC16
				A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G7TC-OC08
				A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-SOC16
				A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-FOM16
				A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-VSOC16
				A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-VFOM16
				A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70A-ZOC16-3とリレー
				A	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70R-SOC08
形CJ1W-OD262	出力64点	MIL コネクタ×2個	PNP	B	2	形G79-I□C-□-D1	形G79-I□-□-D1	形G7TC-OC16-1
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-SOC16-1
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-FOM16-1
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70A-ZOC16-4とリレー

次ページにつづきます。

■対応方法

差し込みにて対応します。

正誤内容のつづき

誤



正

『プログラマブルコントローラ』 60ページ

ユニット形式	入力/出力 点数	コネクタ数	極性	接続形態 パターン (注1)	分岐数	接続ケーブル		I/Oリレーターミナル
						<誤>	<正>	
形CJ1W-MD261	入力32点	富士通 コネクタ×1個	NPN	B	2	形G79-I□C-□	形G79-I□C-□ (変わらず)	形G7TC-ID16
				B	2	形G79-I□C-□	形G79-I□C-□ (変わらず)	形G7TC-IA16
	出力32点	富士通 コネクタ×1個	NPN	B	2	形G79-I□C-□	形G79-O□C-□	形G7TC-OC16
				B	2	形G79-I□C-□	形G79-O□C-□	形G7TC-OC08
				B	2	形G79-I□C-□	形G79-O□C-□	形G70D-SOC16
				B	2	形G79-I□C-□	形G79-O□C-□	形G70D-FOM16
				B	2	形G79-I□C-□	形G79-O□C-□	形G70D-VSOC16
				B	2	形G79-I□C-□	形G79-O□C-□	形G70D-VFOM16
				B	2	形G79-I□C-□	形G79-O□C-□	形G70A-ZOC16-3とリレー
				B	2	形G79-I□C-□	形G79-O□C-□	形G70R-SOC08
形CJ1W-MD263	入力32点	MIL コネクタ×1個	NPN	B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G7TC-ID16
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G7TC-IA16
	出力32点	MIL コネクタ×1個	NPN	B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G7TC-OC16
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G7TC-OC08
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-SOC16
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-FOM16
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-VSOC16
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-VFOM16
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70A-ZOC16-3とリレー
				B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70R-SOC08
B	2	形G79-O□C-□-D1	形G79-O□-□-D1	形G70D-SOC08				

『プログラマブルコントローラ』 481ページ

ユニット形式	入力/出力 点数	コネクタ数	極性	接続形態 パターン	分岐数	接続ケーブル		I/Oリレーターミナル
						<誤>	<正>	
形CPM2C-32EDTC	入力16点	富士通コネクタ ×1個	NPN	F	なし	形G79-I□C	形G79-□C	形G7TC-ID16
				F	なし	形G79-I□C	形G79-□C	形G7TC-IA16
	出力16点	富士通コネクタ ×1個		F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G7TC-OC16
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G7TC-OC08
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70D-SOC16
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70D-FOM16
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70D-VSOC16
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70D-VFOM16
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70A-ZOC16-3とリレー
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70R-SOC08
F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70D-SOC08				

『フィールドネットワーク DeviceNet』 633ページ

ユニット形式	入力/出力 点数	コネクタ数	極性	接続形態 パターン	分岐数	接続ケーブル		I/Oリレーターミナル
						<誤>	<正>	
形GT1-ID16ML	入力16点	富士通コネクタ ×1個	NPN	F	なし	形G79-I□C	形G79-□C	形G7TC-ID16
				F	なし	形G79-I□C	形G79-□C	形G7TC-IA16
形GT1-OD16ML	出力16点	富士通コネクタ ×1個	NPN	F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G7TC-OC16
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G7TC-OC08
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70D-SOC16
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70D-FOM16
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70D-VSOC16
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70D-VFOM16
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70A-ZOC16-3とリレー
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70R-SOC08
形GT1-OD16ML-1	出力16点	富士通コネクタ ×1個	PNP	F	なし	形G79-I□C	形G79-□C 削除	形G7TC-ID16
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70D-SOC16-1
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70D-FOM16-1
				F	なし	形G79-O□C	形G79-□C	形G70A-ZOC16-4とリレー