

カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『ベスト制御機器オムロン 第17版』 (2005年6月発行) (カタログ番号SAOO-005B)

■掲載箇所

256ページ 『形WL/WLM スパッタ対策型単品表』

■正誤内容

誤				正																																																																						
<p>誤：</p> <p>●スパッタ対策型単品 レバー/ランプつきカバー</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>形WL-1H1100S (形WLCA2-□、 形WLGCA2-□用)</td> <td>1,940</td> <td>・ローラ・レバー 形WL-1A105S (前後対称レバー)</td> <td>755</td> <td>・ローラ・レバー 形WL-1A103S (前後対称レバー)</td> <td>755</td> <td>・ネオンランプ 形WL-LES</td> <td>1,030</td> </tr> <tr> <td>形WL-2H1100S (形WLH2-□、 形WLG2-□用)</td> <td>2,050</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>・発光ダイオード (LED) ◎形WL-LDS</td> <td>1,460</td> </tr> </tbody> </table>				形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形WL-1H1100S (形WLCA2-□、 形WLGCA2-□用)	1,940	・ローラ・レバー 形WL-1A105S (前後対称レバー)	755	・ローラ・レバー 形WL-1A103S (前後対称レバー)	755	・ネオンランプ 形WL-LES	1,030	形WL-2H1100S (形WLH2-□、 形WLG2-□用)	2,050					・発光ダイオード (LED) ◎形WL-LDS	1,460	<p>レバーなし本体</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>形WLRCA2-LDS</td> <td rowspan="3">5,650</td> </tr> <tr> <td>形WLRH2-LES 形WLRH2-LDS</td> </tr> <tr> <td>形WLRG2-LDS</td> </tr> <tr> <td>形WLRGCA2-LES</td> <td>6,050</td> </tr> </tbody> </table>				形式	標準価格 (¥)	形WLRCA2-LDS	5,650	形WLRH2-LES 形WLRH2-LDS	形WLRG2-LDS	形WLRGCA2-LES	6,050																																			
形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)																																																																			
形WL-1H1100S (形WLCA2-□、 形WLGCA2-□用)	1,940	・ローラ・レバー 形WL-1A105S (前後対称レバー)	755	・ローラ・レバー 形WL-1A103S (前後対称レバー)	755	・ネオンランプ 形WL-LES	1,030																																																																			
形WL-2H1100S (形WLH2-□、 形WLG2-□用)	2,050					・発光ダイオード (LED) ◎形WL-LDS	1,460																																																																			
形式	標準価格 (¥)																																																																									
形WLRCA2-LDS	5,650																																																																									
形WLRH2-LES 形WLRH2-LDS																																																																										
形WLRG2-LDS																																																																										
形WLRGCA2-LES	6,050																																																																									
<p>正：</p> <p>●スパッタ対策型単品 ヘッド(アクチュエータつき)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">六角穴つきレバー</th> <th colspan="2">ダブルナットレバー</th> <th colspan="2">六角穴つきレバー</th> <th colspan="2">ダブルナットレバー</th> <th colspan="2">ランプつきカバー</th> <th colspan="2">レバーなし本体</th> </tr> <tr> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> <th>形式</th> <th>標準価格 (¥)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>形WL-1H1100S (形WLCA2-□、 形WLGCA2-□用)</td> <td>1,940</td> <td>形WL-2H1100S (形WLH2-□、 形WLG2-□用)</td> <td>2,050</td> <td>・ローラ・レバー 形WL-1A103S (前後対称レバー)</td> <td>755</td> <td>・ローラ・レバー 形WL-1A105S (前後対称レバー)</td> <td>755</td> <td>・ネオンランプ 形WL-LES</td> <td>1,030</td> <td>形WLRCA2-LDS</td> <td rowspan="3">5,650</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>・発光ダイオード (LED) ◎形WL-LDS</td> <td>1,460</td> <td>形WLRH2-LES 形WLRH2-LDS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>形WLRG2-LDS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>形WLRGCA2-LES</td> <td>6,050</td> </tr> </tbody> </table>				六角穴つきレバー		ダブルナットレバー		六角穴つきレバー		ダブルナットレバー		ランプつきカバー		レバーなし本体		形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形WL-1H1100S (形WLCA2-□、 形WLGCA2-□用)	1,940	形WL-2H1100S (形WLH2-□、 形WLG2-□用)	2,050	・ローラ・レバー 形WL-1A103S (前後対称レバー)	755	・ローラ・レバー 形WL-1A105S (前後対称レバー)	755	・ネオンランプ 形WL-LES	1,030	形WLRCA2-LDS	5,650									・発光ダイオード (LED) ◎形WL-LDS	1,460	形WLRH2-LES 形WLRH2-LDS											形WLRG2-LDS												形WLRGCA2-LES	6,050
六角穴つきレバー		ダブルナットレバー		六角穴つきレバー		ダブルナットレバー		ランプつきカバー		レバーなし本体																																																																
形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)																																																															
形WL-1H1100S (形WLCA2-□、 形WLGCA2-□用)	1,940	形WL-2H1100S (形WLH2-□、 形WLG2-□用)	2,050	・ローラ・レバー 形WL-1A103S (前後対称レバー)	755	・ローラ・レバー 形WL-1A105S (前後対称レバー)	755	・ネオンランプ 形WL-LES	1,030	形WLRCA2-LDS	5,650																																																															
								・発光ダイオード (LED) ◎形WL-LDS	1,460	形WLRH2-LES 形WLRH2-LDS																																																																
										形WLRG2-LDS																																																																
											形WLRGCA2-LES	6,050																																																														

■対応方法

次回改定時に修正いたします。