

## カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログ／マニュアルにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。お詫び申し上げます。

### ■カタログ名

『センシングコンポ総合カタログ2008』	(2007年6月発行)	(カタログ番号 SA00-210J)
『形ZSシリーズスマートセンサ単品カタログ』	(2007年5月発行)	(カタログ番号 SCHE-027C)
『ZS Series SMART SENSORS CATALOG』	(2006年11月発行)	(カタログ番号 E375-01A)
『形ZS-HLシリーズユーザーズマニュアル』	(2007年5月発行)	(カタログ番号 SCHE-727B)
『ZS-HL SMART SENSOR U.MANUAL』	(2007年1月発行)	(カタログ番号 Z236-02)

### ■掲載箇所

『センシングコンポ総合カタログ2008』	481ページ
『形ZSシリーズスマートセンサ単品カタログ』	35ページ
『ZS Series SMART SENSORS CATALOG』	35ページ
『形ZS-HLシリーズユーザーズマニュアル』	8-3ページ
『ZS-HL SMART SENSOR U.MANUAL』	8-3ページ

### ■正誤内容

誤			正		
『カタログ』 *2の下の表(リニアリティ)					
形式	拡散反射	正反射	形式	拡散反射	正反射
形ZS-HLDS2	SUSブロック	ガラス	形ZS-HLDS2	SUSブロック	ガラス
形ZS-HLDS5/HLDS10	白アルミナセラミック	ガラス	形ZS-HLDS5	白アルミナセラミック	ガラス
形ZS-HLDS60/HLDS150	白アルミナセラミック	-	形ZS-HLDS10	白アルミナセラミック	
			形ZS-HLDS60/HLDS150	白アルミナセラミック	-
*3の下の表(分解能)					
形式	拡散反射	正反射			
形ZS-HLDS2	SUSブロック	ガラス			
形ZS-HLDS5	白アルミナセラミック				
形ZS-HLDS10/HLDS60/HLDS150	白アルミナセラミック				

次ページにつづきます。

### ■対応方法

センシングコンポ総合カタログ2008は、差し込みにて対応します。(2007年11月予定)  
単品カタログ・マニュアルは、修正シールまたは差込にて対応します。

## 正誤内容のつづき

誤			正		
『マニュアル』 *2の下の表(リニアリティ)					
形式	拡散反射	正反射	形式	拡散反射	正反射
形ZS-HLDS2	SUSブロック	ガラス	形ZS-HLDS2	SUSブロック	ガラス
形ZS-HLDS5/HLDS10	白アルミナセラミック	ガラス	形ZS-HLDS5	白アルミナセラミック	ガラス
形ZS-HLDS60/HLDS150	白アルミナセラミック	-	形ZS-HLDS10	白アルミナセラミック	
			形ZS-HLDS60/HLDS150	白アルミナセラミック	-