

カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『OMNUC G5シリーズ カタログ』

(2009年5月発行)

(カタログ番号 SBCE-058A)

■掲載箇所

後-17ページ 『ご注文の手引き』の『サーボ中継ユニット用接続ケーブル(サーボドライバ側/CN1用)』

■正誤内容

誤		正																																	
【後-17ページ】 『サーボ中継ユニット用接続ケーブル(サーボドライバ側/CN1用)』 ケーブル長 2mの形式：形XW2Z-100J-B27 サーボ中継ユニット用接続ケーブル(サーボドライバ側/CN1用) <table border="1"> <thead> <tr> <th>適合形式</th> <th>ケーブル長</th> <th>形式</th> <th>標準価格(¥)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">NCユニット： 形CJ1W-NC□□□3用 形CS1W/C200HW-NC□□□□用 (形XW2B-20J6-1B、形XW2B-40J6-2B) CQM1H-PLB21用(形XW2B-20J6-3B)</td> <td>1m</td> <td>形XW2Z-100J-B25</td> <td>10,200</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>◎形XW2Z-200J-B25</td> <td>11,100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">形CJ1M-CPU21/CPU22/CPU23用 (形XW2B-20J6-8A、形XW2B-40J6-9A)</td> <td>1m</td> <td>形XW2Z-100J-B31</td> <td>10,200</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>◎形XW2Z-200J-B31</td> <td>11,100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">形FQM1-MMA22用(アナログ出力用) (形XW2B-80J7-12A)</td> <td>1m</td> <td>形XW2Z-100J-B27</td> <td>11,900</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>形XW2Z-100J-B27</td> <td>13,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">形FQM1-MMP22用(ハルス列出力用) (形XW2B-80J7-12A)</td> <td>1m</td> <td>形XW2Z-100J-B26</td> <td>11,900</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>形XW2Z-200J-B26</td> <td>13,000</td> </tr> </tbody> </table>		適合形式	ケーブル長	形式	標準価格(¥)	NCユニット： 形CJ1W-NC□□□3用 形CS1W/C200HW-NC□□□□用 (形XW2B-20J6-1B、形XW2B-40J6-2B) CQM1H-PLB21用(形XW2B-20J6-3B)	1m	形XW2Z-100J-B25	10,200	2m	◎形XW2Z-200J-B25	11,100	形CJ1M-CPU21/CPU22/CPU23用 (形XW2B-20J6-8A、形XW2B-40J6-9A)	1m	形XW2Z-100J-B31	10,200	2m	◎形XW2Z-200J-B31	11,100	形FQM1-MMA22用(アナログ出力用) (形XW2B-80J7-12A)	1m	形XW2Z-100J-B27	11,900	2m	形XW2Z-100J-B27	13,000	形FQM1-MMP22用(ハルス列出力用) (形XW2B-80J7-12A)	1m	形XW2Z-100J-B26	11,900	2m	形XW2Z-200J-B26	13,000	形XW2Z-200J-B27	
適合形式	ケーブル長	形式	標準価格(¥)																																
NCユニット： 形CJ1W-NC□□□3用 形CS1W/C200HW-NC□□□□用 (形XW2B-20J6-1B、形XW2B-40J6-2B) CQM1H-PLB21用(形XW2B-20J6-3B)	1m	形XW2Z-100J-B25	10,200																																
	2m	◎形XW2Z-200J-B25	11,100																																
形CJ1M-CPU21/CPU22/CPU23用 (形XW2B-20J6-8A、形XW2B-40J6-9A)	1m	形XW2Z-100J-B31	10,200																																
	2m	◎形XW2Z-200J-B31	11,100																																
形FQM1-MMA22用(アナログ出力用) (形XW2B-80J7-12A)	1m	形XW2Z-100J-B27	11,900																																
	2m	形XW2Z-100J-B27	13,000																																
形FQM1-MMP22用(ハルス列出力用) (形XW2B-80J7-12A)	1m	形XW2Z-100J-B26	11,900																																
	2m	形XW2Z-200J-B26	13,000																																

■対応方法

差し込みにて対応します。