

カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『OMNUC G5シリーズ ACサーボモータ／ドライバカタログ』

(2009年5発行)

(カタログ番号SBCE-058A)

■掲載箇所

後-13ページ 『関連機器』の『接続ケーブル』 <標準ケーブル> 動力ケーブル

■正誤内容

誤		正																																																																																																																																		
<p>【後-13ページ】</p> <p>【400V】 3,000r/min 750w~2kW用、2,000r/min 400W~2kW用、 1,000r/min 900W用ブレーキ付きケーブル</p> <p>【200V】・【400V】 3,000r/min 3kw~5kW用、2,000r/min 3kW~5kW用、 1,000r/min 2kW~3kW用ブレーキ付きケーブル</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">仕様</th> <th colspan="2">ブレーキなし</th> <th colspan="2">ブレーキ付き</th> </tr> <tr> <th>形式</th> <th>標準価格(¥)</th> <th>形式</th> <th>標準価格(¥)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">【100V/200V】 3000r/minモータ50~750W用</td> <td>3m</td> <td>○ 形R88A-CAKA003S NEW 7,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5m</td> <td>○ 形R88A-CAKA005S NEW 9,800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>○ 形R88A-CAKA010S NEW 17,500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15m</td> <td>○ 形R88A-CAKA015S NEW 19,500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20m</td> <td>○ 形R88A-CAKA020S NEW 28,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30m</td> <td>○ 形R88A-CAKA030S NEW 30,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">【200V】 3000r/minモータ1~2kW用 2000r/minモータ1~2kW用 1000r/minモータ900W用</td> <td>3m</td> <td>○ 形R88A-CAGB003S 19,000</td> <td>○ 形R88A-CAGB003B 23,500</td> </tr> <tr> <td>5m</td> <td>○ 形R88A-CAGB005S 21,500</td> <td>○ 形R88A-CAGB005B 27,500</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>○ 形R88A-CAGB010S 28,000</td> <td>○ 形R88A-CAGB010B 38,000</td> </tr> <tr> <td>15m</td> <td>○ 形R88A-CAGB015S 34,500</td> <td>○ 形R88A-CAGB015B 48,500</td> </tr> <tr> <td>20m</td> <td>○ 形R88A-CAGB020S 41,500</td> <td>○ 形R88A-CAGB020B 69,500</td> </tr> <tr> <td>30m</td> <td>○ 形R88A-CAGB030S 59,000</td> <td>○ 形R88A-CAGB030B 99,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">【400V】 3000r/minモータ750W~2kW用 2000r/minモータ400W~2kW用 1000r/minモータ900W用</td> <td>3m</td> <td>○ 形R88A-CAGD003S 24,500</td> <td>○ 形R88A-CAKF003B NEW 25,000</td> </tr> <tr> <td>5m</td> <td>○ 形R88A-CAGD005S 29,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF005B NEW 30,000</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>○ 形R88A-CAGD010S 38,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF010B NEW 41,800</td> </tr> <tr> <td>15m</td> <td>○ 形R88A-CAGD015S 47,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF015B NEW 53,400</td> </tr> <tr> <td>20m</td> <td>○ 形R88A-CAGD020S 56,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF020B NEW 76,500</td> </tr> <tr> <td>30m</td> <td>○ 形R88A-CAGD030S 101,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF030B NEW 89,700</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">【200V】【400V】 3000r/minモータ3~5kW用 2000r/minモータ3~5kW用 1000r/minモータ2~3kW用</td> <td>3m</td> <td>○ 形R88A-CAGD040S 127,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF040B NEW 108,000</td> </tr> <tr> <td>5m</td> <td>○ 形R88A-CAGD050S 153,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF050B NEW 132,000</td> </tr> <tr> <td>3m</td> <td>○ 形R88A-CAGB003S 19,000</td> <td>○ 形R88A-CAGB003B 23,500</td> </tr> <tr> <td>5m</td> <td>○ 形R88A-CAGB005S 21,500</td> <td>○ 形R88A-CAGB005B 27,500</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>○ 形R88A-CAGB010S 28,000</td> <td>○ 形R88A-CAGB010B 38,000</td> </tr> <tr> <td>15m</td> <td>○ 形R88A-CAGB015S 34,500</td> <td>○ 形R88A-CAGB015B 48,500</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">【400V】 3000r/minモータ750W~2kW用 2000r/minモータ400W~2kW用 1000r/minモータ900W用</td> <td>20m</td> <td>○ 形R88A-CAGB020S 41,500</td> <td>○ 形R88A-CAGB020B 69,500</td> </tr> <tr> <td>30m</td> <td>○ 形R88A-CAGB030S 59,000</td> <td>○ 形R88A-CAGB030B 99,000</td> </tr> <tr> <td>40m</td> <td>○ 形R88A-CAGB040S 71,500</td> <td>○ 形R88A-CAGB040B 99,000</td> </tr> <tr> <td>50m</td> <td>○ 形R88A-CAGB050S 84,000</td> <td>○ 形R88A-CAGB050B 120,000</td> </tr> <tr> <td>3m</td> <td>○ 形R88A-CAGD003S 24,500</td> <td>○ 形R88A-CAKF003B NEW 25,000</td> </tr> <tr> <td>5m</td> <td>○ 形R88A-CAGD005S 29,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF005B NEW 30,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">【200V】【400V】 3000r/minモータ3~5kW用 2000r/minモータ3~5kW用 1000r/minモータ2~3kW用</td> <td>10m</td> <td>○ 形R88A-CAGD010S 38,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF010B NEW 41,800</td> </tr> <tr> <td>15m</td> <td>○ 形R88A-CAGD015S 47,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF015B NEW 53,400</td> </tr> <tr> <td>20m</td> <td>○ 形R88A-CAGD020S 56,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF020B NEW 76,500</td> </tr> <tr> <td>30m</td> <td>○ 形R88A-CAGD030S 101,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF030B NEW 89,700</td> </tr> <tr> <td>40m</td> <td>○ 形R88A-CAGD040S 127,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF040B NEW 108,000</td> </tr> <tr> <td>50m</td> <td>○ 形R88A-CAGD050S 153,000</td> <td>○ 形R88A-CAKF050B NEW 132,000</td> </tr> </tbody> </table>		仕様	ブレーキなし		ブレーキ付き		形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	【100V/200V】 3000r/minモータ50~750W用	3m	○ 形R88A-CAKA003S NEW 7,000			5m	○ 形R88A-CAKA005S NEW 9,800			10m	○ 形R88A-CAKA010S NEW 17,500			15m	○ 形R88A-CAKA015S NEW 19,500			20m	○ 形R88A-CAKA020S NEW 28,000			30m	○ 形R88A-CAKA030S NEW 30,000			【200V】 3000r/minモータ1~2kW用 2000r/minモータ1~2kW用 1000r/minモータ900W用	3m	○ 形R88A-CAGB003S 19,000	○ 形R88A-CAGB003B 23,500	5m	○ 形R88A-CAGB005S 21,500	○ 形R88A-CAGB005B 27,500	10m	○ 形R88A-CAGB010S 28,000	○ 形R88A-CAGB010B 38,000	15m	○ 形R88A-CAGB015S 34,500	○ 形R88A-CAGB015B 48,500	20m	○ 形R88A-CAGB020S 41,500	○ 形R88A-CAGB020B 69,500	30m	○ 形R88A-CAGB030S 59,000	○ 形R88A-CAGB030B 99,000	【400V】 3000r/minモータ750W~2kW用 2000r/minモータ400W~2kW用 1000r/minモータ900W用	3m	○ 形R88A-CAGD003S 24,500	○ 形R88A-CAKF003B NEW 25,000	5m	○ 形R88A-CAGD005S 29,000	○ 形R88A-CAKF005B NEW 30,000	10m	○ 形R88A-CAGD010S 38,000	○ 形R88A-CAKF010B NEW 41,800	15m	○ 形R88A-CAGD015S 47,000	○ 形R88A-CAKF015B NEW 53,400	20m	○ 形R88A-CAGD020S 56,000	○ 形R88A-CAKF020B NEW 76,500	30m	○ 形R88A-CAGD030S 101,000	○ 形R88A-CAKF030B NEW 89,700	【200V】【400V】 3000r/minモータ3~5kW用 2000r/minモータ3~5kW用 1000r/minモータ2~3kW用	3m	○ 形R88A-CAGD040S 127,000	○ 形R88A-CAKF040B NEW 108,000	5m	○ 形R88A-CAGD050S 153,000	○ 形R88A-CAKF050B NEW 132,000	3m	○ 形R88A-CAGB003S 19,000	○ 形R88A-CAGB003B 23,500	5m	○ 形R88A-CAGB005S 21,500	○ 形R88A-CAGB005B 27,500	10m	○ 形R88A-CAGB010S 28,000	○ 形R88A-CAGB010B 38,000	15m	○ 形R88A-CAGB015S 34,500	○ 形R88A-CAGB015B 48,500	【400V】 3000r/minモータ750W~2kW用 2000r/minモータ400W~2kW用 1000r/minモータ900W用	20m	○ 形R88A-CAGB020S 41,500	○ 形R88A-CAGB020B 69,500	30m	○ 形R88A-CAGB030S 59,000	○ 形R88A-CAGB030B 99,000	40m	○ 形R88A-CAGB040S 71,500	○ 形R88A-CAGB040B 99,000	50m	○ 形R88A-CAGB050S 84,000	○ 形R88A-CAGB050B 120,000	3m	○ 形R88A-CAGD003S 24,500	○ 形R88A-CAKF003B NEW 25,000	5m	○ 形R88A-CAGD005S 29,000	○ 形R88A-CAKF005B NEW 30,000	【200V】【400V】 3000r/minモータ3~5kW用 2000r/minモータ3~5kW用 1000r/minモータ2~3kW用	10m	○ 形R88A-CAGD010S 38,000	○ 形R88A-CAKF010B NEW 41,800	15m	○ 形R88A-CAGD015S 47,000	○ 形R88A-CAKF015B NEW 53,400	20m	○ 形R88A-CAGD020S 56,000	○ 形R88A-CAKF020B NEW 76,500	30m	○ 形R88A-CAGD030S 101,000	○ 形R88A-CAKF030B NEW 89,700	40m	○ 形R88A-CAGD040S 127,000	○ 形R88A-CAKF040B NEW 108,000	50m	○ 形R88A-CAGD050S 153,000	○ 形R88A-CAKF050B NEW 132,000
仕様	ブレーキなし		ブレーキ付き																																																																																																																																	
	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)																																																																																																																																
【100V/200V】 3000r/minモータ50~750W用	3m	○ 形R88A-CAKA003S NEW 7,000																																																																																																																																		
	5m	○ 形R88A-CAKA005S NEW 9,800																																																																																																																																		
	10m	○ 形R88A-CAKA010S NEW 17,500																																																																																																																																		
	15m	○ 形R88A-CAKA015S NEW 19,500																																																																																																																																		
	20m	○ 形R88A-CAKA020S NEW 28,000																																																																																																																																		
	30m	○ 形R88A-CAKA030S NEW 30,000																																																																																																																																		
【200V】 3000r/minモータ1~2kW用 2000r/minモータ1~2kW用 1000r/minモータ900W用	3m	○ 形R88A-CAGB003S 19,000	○ 形R88A-CAGB003B 23,500																																																																																																																																	
	5m	○ 形R88A-CAGB005S 21,500	○ 形R88A-CAGB005B 27,500																																																																																																																																	
	10m	○ 形R88A-CAGB010S 28,000	○ 形R88A-CAGB010B 38,000																																																																																																																																	
	15m	○ 形R88A-CAGB015S 34,500	○ 形R88A-CAGB015B 48,500																																																																																																																																	
	20m	○ 形R88A-CAGB020S 41,500	○ 形R88A-CAGB020B 69,500																																																																																																																																	
	30m	○ 形R88A-CAGB030S 59,000	○ 形R88A-CAGB030B 99,000																																																																																																																																	
【400V】 3000r/minモータ750W~2kW用 2000r/minモータ400W~2kW用 1000r/minモータ900W用	3m	○ 形R88A-CAGD003S 24,500	○ 形R88A-CAKF003B NEW 25,000																																																																																																																																	
	5m	○ 形R88A-CAGD005S 29,000	○ 形R88A-CAKF005B NEW 30,000																																																																																																																																	
	10m	○ 形R88A-CAGD010S 38,000	○ 形R88A-CAKF010B NEW 41,800																																																																																																																																	
	15m	○ 形R88A-CAGD015S 47,000	○ 形R88A-CAKF015B NEW 53,400																																																																																																																																	
	20m	○ 形R88A-CAGD020S 56,000	○ 形R88A-CAKF020B NEW 76,500																																																																																																																																	
	30m	○ 形R88A-CAGD030S 101,000	○ 形R88A-CAKF030B NEW 89,700																																																																																																																																	
【200V】【400V】 3000r/minモータ3~5kW用 2000r/minモータ3~5kW用 1000r/minモータ2~3kW用	3m	○ 形R88A-CAGD040S 127,000	○ 形R88A-CAKF040B NEW 108,000																																																																																																																																	
	5m	○ 形R88A-CAGD050S 153,000	○ 形R88A-CAKF050B NEW 132,000																																																																																																																																	
	3m	○ 形R88A-CAGB003S 19,000	○ 形R88A-CAGB003B 23,500																																																																																																																																	
	5m	○ 形R88A-CAGB005S 21,500	○ 形R88A-CAGB005B 27,500																																																																																																																																	
	10m	○ 形R88A-CAGB010S 28,000	○ 形R88A-CAGB010B 38,000																																																																																																																																	
	15m	○ 形R88A-CAGB015S 34,500	○ 形R88A-CAGB015B 48,500																																																																																																																																	
【400V】 3000r/minモータ750W~2kW用 2000r/minモータ400W~2kW用 1000r/minモータ900W用	20m	○ 形R88A-CAGB020S 41,500	○ 形R88A-CAGB020B 69,500																																																																																																																																	
	30m	○ 形R88A-CAGB030S 59,000	○ 形R88A-CAGB030B 99,000																																																																																																																																	
	40m	○ 形R88A-CAGB040S 71,500	○ 形R88A-CAGB040B 99,000																																																																																																																																	
	50m	○ 形R88A-CAGB050S 84,000	○ 形R88A-CAGB050B 120,000																																																																																																																																	
	3m	○ 形R88A-CAGD003S 24,500	○ 形R88A-CAKF003B NEW 25,000																																																																																																																																	
	5m	○ 形R88A-CAGD005S 29,000	○ 形R88A-CAKF005B NEW 30,000																																																																																																																																	
【200V】【400V】 3000r/minモータ3~5kW用 2000r/minモータ3~5kW用 1000r/minモータ2~3kW用	10m	○ 形R88A-CAGD010S 38,000	○ 形R88A-CAKF010B NEW 41,800																																																																																																																																	
	15m	○ 形R88A-CAGD015S 47,000	○ 形R88A-CAKF015B NEW 53,400																																																																																																																																	
	20m	○ 形R88A-CAGD020S 56,000	○ 形R88A-CAKF020B NEW 76,500																																																																																																																																	
	30m	○ 形R88A-CAGD030S 101,000	○ 形R88A-CAKF030B NEW 89,700																																																																																																																																	
	40m	○ 形R88A-CAGD040S 127,000	○ 形R88A-CAKF040B NEW 108,000																																																																																																																																	
	50m	○ 形R88A-CAGD050S 153,000	○ 形R88A-CAKF050B NEW 132,000																																																																																																																																	

■対応方法

差込にて対応します。