

カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。  
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『RFIDシステム 形V680シリーズ』

(2010年5月発行)

(カタログ番号 SCHI-008G)

■掲載箇所

7ページ 『アンプ・アンテナ・タグの組み合わせ表』

■正誤内容

誤			➔	正		
【7ページ】				【7ページ】		
アンプ・アンテナ・タグの組み合わせ表				アンプ・アンテナ・タグの組み合わせ表		
アンプ	アンテナ	形V680-D1KP52MT		アンプ	アンテナ	形V680-D1KP52MT
1kバイトタグ 専用 形V680-HA63A	形V680-HS51	○		1kバイトタグ 専用 形V680-HA63A	形V680-HS51	○
	形V680-HS52	○			形V680-HS52	○
	形V680-HS63	○*			形V680-HS63	○*
	形V680-HS65				形V680-HS65	
形V680-H01-V2 (アンプ内蔵アンテナ)				形V680-H01-V2 (アンプ内蔵アンテナ)		
形V680-CH□-D (ハンディリーダーライタ)		○		形V680-CH□-D (ハンディリーダーライタ)		○
アンプ	アンテナ	形V680-D2KF52M		アンプ	アンテナ	形V680-D2KF52M
2/8/32kバイト タグ専用 形V680-HA63A	形V680-HS51	○		2/8/32kバイト タグ専用 形V680-HA63B	形V680-HS51	○
	形V680-HS52	○			形V680-HS52	○
	形V680-HS63	○*			形V680-HS63	○*
	形V680-HS65				形V680-HS65	
形V680-H01-V2 (アンプ内蔵アンテナ)				形V680-H01-V2 (アンプ内蔵アンテナ)		
形V680-CH□-D (ハンディリーダーライタ)		○		形V680-CH□-D (ハンディリーダーライタ)		○

■対応方法

差し込みにて対応します。