

カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『G5シリーズ カタログ』







(2011年12月発行)

(カタログ番号SBCE-058G)

■掲載箇所

後-19ページ 『EtherCAT通信ケーブル推奨品』コネクタ付ケーブル

■正誤内容

| 誤 | | ➔ | 正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------|-------------------|---------|---------|---------------------------|---|----------|------|-------------------|-------|------|-------------------|-------|----|-------------------|-------|----|-------------------|-------|----|-------------------|-------|-----|-------------------|--------|---------------------------|---|----------|------|-------------------|-------|------|-------------------|-------|----|-------------------|-------|----|-------------------|-------|-----|-------------------|-------|--|
| 【後-19ページ】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コネクタ付ケーブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 両側コネクタ付ケーブル (M12/RJ45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ケーブル長 2m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎形XS5W-T421-DMD-K ¥6,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>コネクタ付ケーブル サイズ・線心数(対数)：AWG22 x 2P</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名称</th> <th>形状</th> <th>メーカー</th> <th>ケーブル長</th> <th>形式</th> <th>標準価格(¥)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">両側コネクタ付ケーブル (M12/RJ45)</td> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="6">オムロン株式会社</td> <td>0.2m</td> <td>◎形XS5W-T421-AMD-K</td> <td>5,490</td> </tr> <tr> <td>0.5m</td> <td>◎形XS5W-T421-BMD-K</td> <td>5,600</td> </tr> <tr> <td>1m</td> <td>◎形XS5W-T421-CMD-K</td> <td>5,900</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>◎形XS5W-T421-DMC-K</td> <td>6,480</td> </tr> <tr> <td>5m</td> <td>◎形XS5W-T421-DMC-K</td> <td>6,250</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>◎形XS5W-T421-JMC-K</td> <td>10,980</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">両側コネクタ付ケーブル (M12/RJ45)</td> <td rowspan="5"></td> <td rowspan="5">オムロン株式会社</td> <td>0.3m</td> <td>◎形XS5W-T421-AMC-K</td> <td>4,300</td> </tr> <tr> <td>0.5m</td> <td>◎形XS5W-T421-BMC-K</td> <td>4,310</td> </tr> <tr> <td>1m</td> <td>◎形XS5W-T421-CMC-K</td> <td>4,600</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>◎形XS5W-T421-DMC-K</td> <td>6,480</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>◎形XS5W-T421-JMC-K</td> <td>9,650</td> </tr> </tbody> </table> | 商品名称 | 形状 | メーカー | ケーブル長 | 形式 | 標準価格(¥) | 両側コネクタ付ケーブル (M12/RJ45) |  | オムロン株式会社 | 0.2m | ◎形XS5W-T421-AMD-K | 5,490 | 0.5m | ◎形XS5W-T421-BMD-K | 5,600 | 1m | ◎形XS5W-T421-CMD-K | 5,900 | 2m | ◎形XS5W-T421-DMC-K | 6,480 | 5m | ◎形XS5W-T421-DMC-K | 6,250 | 10m | ◎形XS5W-T421-JMC-K | 10,980 | 両側コネクタ付ケーブル (M12/RJ45) |  | オムロン株式会社 | 0.3m | ◎形XS5W-T421-AMC-K | 4,300 | 0.5m | ◎形XS5W-T421-BMC-K | 4,310 | 1m | ◎形XS5W-T421-CMC-K | 4,600 | 2m | ◎形XS5W-T421-DMC-K | 6,480 | 10m | ◎形XS5W-T421-JMC-K | 9,650 | <p>ケーブル長 2m</p> <p>◎形XS5W-T421-DMC-K ¥5,180</p> |
| 商品名称 | 形状 | メーカー | ケーブル長 | 形式 | 標準価格(¥) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 両側コネクタ付ケーブル (M12/RJ45) |  | オムロン株式会社 | 0.2m | ◎形XS5W-T421-AMD-K | 5,490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0.5m | ◎形XS5W-T421-BMD-K | 5,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1m | ◎形XS5W-T421-CMD-K | 5,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2m | ◎形XS5W-T421-DMC-K | 6,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5m | ◎形XS5W-T421-DMC-K | 6,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10m | ◎形XS5W-T421-JMC-K | 10,980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 両側コネクタ付ケーブル (M12/RJ45) |  | オムロン株式会社 | 0.3m | ◎形XS5W-T421-AMC-K | 4,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0.5m | ◎形XS5W-T421-BMC-K | 4,310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1m | ◎形XS5W-T421-CMC-K | 4,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2m | ◎形XS5W-T421-DMC-K | 6,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10m | ◎形XS5W-T421-JMC-K | 9,650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■対応方法

訂正シールにて対応します。