

## カタログ訂正のお知らせ

発行日  
2014年2月3日

No. 2014001D

カタログ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。  
お詫び申し上げます。

### ■カタログ名

『CJ1W-OC/OA/OD カタログ(Web版)』 (2013年10月発行)  
(カタログ番号 CSM\_CJ1W-OUTPUT\_DS\_J\_5\_1)

### ■掲載箇所

3ページ 『種類／標準価格』 適合コネクタ端子台変換ユニット一覧  
29ページ 『2. コネクタ端子台変換ユニットを使用する場合』

各ユニット毎の接続ケーブルとコネクタ端子台変換ユニットの形式

### ■対応方法

データ差し替え(印刷物なし)

### ■正誤内容

誤														正																			
<p><b>I/Oユニット</b> I/Oユニットとコネクタ端子台変換ユニットの組み合わせに誤りがありました。</p>																																	
タイプ	シリーズ	入力/出力	極数	接続方式	端子	高さ (mm)	幅 (mm)	DIN レール	取りつけ ねじ	コモン 端子	プリアンプ 回路	LED	I/Oユニット	形式	標準価格 (円)	海外規格	タイプ	シリーズ	入力/出力	極数	接続方式	端子	高さ (mm)	幅 (mm)	DIN レール	取りつけ ねじ	コモン 端子	プリアンプ 回路	LED	I/Oユニット	形式	標準価格 (円)	海外規格
PLC 接続 タイプ	XW2R	出力側	34	プラス スクリュータイプ	M3	50	48.35	130.7					形CJ1W-0D231 形CJ1W-0D232 形CJ1W-0D233 形CJ1W-0D234 形CJ1W-0D261 形CJ1W-0D262	○形XW2R-J34G-C3	4,000		PLC 接続 タイプ	XW2R	出力側	34	プラス スクリュータイプ	M3	50	48.35	130.7					形CJ1W-0D231 形CJ1W-0D232 形CJ1W-0D233 形CJ1W-0D234 形CJ1W-0D261 形CJ1W-0D262	○形XW2R-J34G-C3	4,000	
				マイナス スクリュータイプ	M3 (ネーロッパ式)	50	45.11	98.5	○	○	なし	なし	形CJ1W-0D231 形CJ1W-0D232 形CJ1W-0D261 形CJ1W-0D262	○形XW2R-E34G-C4	4,000						マイナス スクリュータイプ	M3 (ネーロッパ式)	50	45.11	98.5	○	○	なし	なし	形CJ1W-0D231 形CJ1W-0D232 形CJ1W-0D261 形CJ1W-0D262	○形XW2R-E34G-C4	4,000	
				プッシュイン タイプ	クランプ式	50	45.11	98.5					形CJ1W-0D231 形CJ1W-0D232 形CJ1W-0D233 形CJ1W-0D234 形CJ1W-0D261 形CJ1W-0D262	○形XW2R-P34G-C3	3,800						プッシュイン タイプ	クランプ式	50	45.11	98.5					形CJ1W-0D231 形CJ1W-0D232 形CJ1W-0D261 形CJ1W-0D262	○形XW2R-P34G-C3	3,800	
														形CJ1W-0D231 形CJ1W-0D232 形CJ1W-0D233 形CJ1W-0D234 形CJ1W-0D261 形CJ1W-0D262	○形XW2R-P34G-C4	3,800																形CJ1W-0D231 形CJ1W-0D232 形CJ1W-0D233 形CJ1W-0D234 形CJ1W-0D261 形CJ1W-0D262	○形XW2R-P34G-C4
<p>注: 出力コネクタとコネクタ端子台変換ユニット、接続ケーブルの組み合わせは、『2. コネクタ端子台変換ユニットを使用する場合』をご参照ください。</p>																																	
<p><b>コネクタ端子台変換ユニット</b> 接続ケーブルの形式に誤りがありました。 コネクタ端子台変換ユニットの形式に誤りがありました。</p>																																	
ユニット形式	入力/出力 点数	コネクタ数	極性	接続形態 パターン	接続ケーブル	コネクタ端子台 変換ユニット	接続方式	コモン 端子	ユニット形式	入力/出力 点数	コネクタ数	極性	接続形態 パターン	接続ケーブル	コネクタ端子台 変換ユニット	接続方式	コモン 端子																
形CJ1W-0D262	出力64点	MIL コネクタ×2個	PNP	B	形XW2Z-□□□PF (2本)	形XW2R-J34G-C3(2台) 形XW2R-E34G-C3(2台) 形XW2R-P34G-C3(2台)	プラススクリュータイプ マイナススクリュータイプ プッシュインタイプ	なし	形CJ1W-0D262	出力64点	MIL コネクタ×2個	PNP	B	形XW2Z-□□□PM (2本)	形XW2R-J34G-C4(2台) 形XW2R-E34G-C4(2台) 形XW2R-P34G-C4(2台)	プラススクリュータイプ マイナススクリュータイプ プッシュインタイプ	なし																

本案内に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。